

# 军队单双杠 部队训练单双杠标准加厚单杠 双杠尼龙杠面军铸铁双杠

产品名称	军队单双杠 部队训练单双杠标准加厚单杠 双杠尼龙杠面军铸铁双杠
公司名称	河北达创体育器材有限公司
价格	480.00/件
规格参数	品牌:达创 型号:DC453 产地:河北
公司地址	桥西区槐安路260号
联系电话	0311-83111974 15613157513

## 产品详情

军队单双杠产品名称：比赛双杠详细说明：比赛双杠底座为铸铁底座，双杠可调节高度1.2米-1.75米宽0.42-0.52米，符合国际体操标准。杠面采用比赛用玻璃钢杠面 韧性强

双杠外表采用静电喷涂工艺。外表美观 产品名称：双杠详细说明;双杠底座采用U型钢3.5X0.9米，立柱为铸铁成型立柱可调节高度1.4-1.7米。杠面采用尼龙杠面(可按照需求条换玻璃钢杠面)室外用，整体为军绿色  
产品名称：地埋双杠详细说明：地埋双杠采用60#无缝钢管为立柱，水泥灌注更加牢固，杠面采用尼龙杠面(尼龙杠面立心弹簧钢室外用)高度为1.4米。立柱外表采用静电喷涂工艺颜色鲜亮，适用于家庭健身锻炼 我公司业体操运动垫、篮球架、排球系列、羽毛球柱、网球柱、足球门系列、乒乓球桌系列、体质测试系列、体操系列、田径系列、举重系列、有氧健身系列、康复系列、健身路径系列。本公司产品通过ISO9001:2000国际质量管理体系认证、ISO14001环境管理体系认证和OHS职业健康管理体系认证，是中国平安保险公司产品责任险承保单位、体育局审定单位、质量监督检验中心定点单位。北京体育健身总汇以过硬的产品质量、真诚的服务理念、面的售后服务、程式守信赢得广大消费群体的信赖。我公司业生产销售篮球架、室内健身器材、有氧系列器材、室内外乒乓球桌、高中档台球桌、羽毛球柱系列、网球柱系列、排球柱系列、体操系列、田径系列、教学产品系列、民健身系列等体育器材、休闲用品。我公司一贯坚持“质量，用户至上，服务，守信合同”的宗旨，公司体员工以开拓创新的精神与真诚的服务的态度为理念、以用户需求为目标把优的产品提供给广大的民众。大程度满足民众对健康生活的需求，公司承诺完善三包、以的产品、信誉为宗旨服务于广大民众。

双杠厂家训练时应该注意的问题结构：两根支撑立柱水平支撑一根圆杠(圆杠直径保持不变)组成单杠。支撑立柱竖立在地面上，下面有底盘。

双杠厂家可以根据需要，灵活地设计出各种结构产品，来满足使用要求，可以使产品有很好的整体性。(2)可以充分选择材料来满足产品的性能，如：可以设计出耐腐的，耐瞬时高温的、产品某方向上有别高强度的、介电性好的，等等。

军队单双杠工艺性优良(1)可以根据产品的形状、技术要求、用途及数量来灵活地选择成型工艺。

(2)军队单双杠厂家工艺简单，可以一次成型，经济效果突出，尤其对形状复杂、不易成型的数量少的产品，更突出它的工艺优越性。双杠厂家是近五十多年来发展迅速的一种复合材料。玻璃纤维的产量的70%都是用来制造玻璃钢。玻璃钢硬度高，比钢材轻得多塑木户外健身器材\_塑木户外健身器材【吉林塑木健身器材】吉林塑木健身器材室外地理单杠双杠户外引体向上健身器材路径公园家用高.【厂家阳春健身路径器材单杠双杠 公园健身路径大量包邮】...

塑木健身路径贵州精品塑木双杠生产厂家体操用品\_体操用品标准尺寸塑木双杠小区塑木厂家-...【燕尾式比赛双杠】比赛用双杠\_2015比赛双杠 燕尾式移动双杠

用四根绳索(直径至多为1厘米)将单杠拉成直立，四根绳索和地面的四个地钩相连。双杠厂家尺寸：双杠厂家 直径2.8厘米允许误差 $\pm 0.01$ 厘米

两个连接点之间的距离240厘米允许误差 $\pm 1$ 厘米 套节之间的距离至少为200厘米允许误差 $\pm 1$ 厘米

军队单双杠从地面开始测量到单杠顶端的距离275厘米允许误差 $\pm 1$ 厘米 双杠厂家 地钩间的距离：

军队单双杠横向550厘米允许误差 $\pm 5$ 厘米 纵向400厘米允许误差 $\pm 5$ 厘米

功能性：调节【单双杠健身器材】单双杠健身器材图片引体向上 多功能室内家用单双杠 家用健身器材【健身器材双杠】健身器材双杠\_健身器材双杠报价双杠比赛双杠/体育器材/健身路径【级比赛双杠】级比赛双杠户外篮球架双人坐推坐拉器图片坐推训练器\_供应双人坐推训练器/健身配套设施坐推训练器单人坐推器运动锻炼双人坐推器 户外健身器材塑木健骑机、加工塑木健骑机、塑木健骑机户外健身器材/路径塑木室外小区公园健身器材\_供应双人坐拉器小区市政娱乐休闲健身

军队单双杠可调节高度双杠厂家可调节高度民健身运动娱乐身心功能是构建和谐社会的和谐有效手段和谐社会需要有一个具有高尚品质和崇高理想的社会群体来打造，人是组成社会的细胞，人的精神面貌对和谐社会的构建有很大的影响。而开展民健身运动具有娱乐身心的作用，这对社会的稳定与发展，和谐社会的构建有着不可替代的作用