

# 疾控中心过氧化氢消毒器

产品名称	疾控中心过氧化氢消毒器
公司名称	山东云唐智能科技有限公司
价格	120000.00/台
规格参数	品牌:云唐 型号:YT-DFP-100 产地:潍坊
公司地址	山东省潍坊高新区新城街道玉清社区金马路1号 欧龙科技园3号车间1楼103（注册地址）
联系电话	13371098225

## 产品详情

### 疾控中心过氧化氢消毒器

干雾过氧化氢灭菌技术特点：

- 1.使用低温技术，确保过氧化氢汽化不分解;
- 2.使用低浓度过氧化氢，降低了腐蚀性;
- 3.颗粒大小仅为3-5um，比之前空气压缩机技术10um小一半以上;
- 4.干雾技术形成的过氧化氢微粒能够长时间悬浮在空气中进行无规则的布朗运动，确保对复杂区域的渗透和灭菌效果;
- 5.由于形成的过氧化氢微粒比较干燥，在接触物体表面后会产生反弹作用，不会像大的湿颗粒会凝结在一起形成液膜或液滴，因而对彩钢板和环氧地面不易腐蚀;
- 6.采用高速风机送风系统，能使产生的消毒液颗粒有效到达洁净区的不同区域;
- 7.适用于各种大小不同的空间或表面的消毒灭菌;单台设备理论上可用于0-500m<sup>3</sup>空间的消毒灭菌，完全符合GMP验证要求;
- 8.真正做到一机多用，可用于大型空间如通风管、汽车火车飞机等各种交通工具、动物房、医院病房、救护车、和食品药品生产车间的消毒灭菌;
- 9.通过生物指示剂(BIS)黑色枯草芽孢杆菌和嗜热脂肪芽孢杆菌验证，完全可以达到10的杀灭率;

10.配有微电脑控制器，液晶显示屏，确保每天按设定的程序对洁净空间进行消毒灭菌，无需操作人员在场;

11.无需外接气源，独有的专利喷嘴，并配有溶剂过滤，无堵塞喷嘴的风险;

12.扩散性好，绿色环保无污染，对工作人员和环境无毒，最终产物是水和氧气，美国环保署(EPA)2004年批准过氧化氢汽化为一类消毒方法;

## 二、技术要求：

1、单机理论消毒灭菌空间：0-500立方米;

2、尺寸：不超过36cmX36cmX75cm(长X宽X高，测量误差±5cm);

3、储液体积不小于：1500ml;

4、设备底部配有四个滑轮，设备可以轻松自由推动，方便移动;

5、配有智能微电脑时间程序控制系统，确保每天定时对洁净空间进行消毒灭菌，可以延迟启动，无需操作人员在场;

6、使用6%低浓度恒美过氧化氢杀孢子剂，降低了腐蚀性;

7、雾化速度不小于：1000ml/h;

8、通过进口生物指示剂嗜热脂肪芽孢杆菌ATCC12980验证，可以达到10<sup>6</sup>的杀灭率，出具检测报告。

## 三、配置要求

1、电压：220V;

2、频率：50-60Hz;

3、功率：1.5Kw;

4、净重：25Kg;

5、外壳材质：ABS。

## 四、商务条款

1、保修期：一年;

2、厂家配有专职工程师及配件库，7\*24小时服务热线，维修响应时间2小时内，保证提供及时优质的售后服务