

## 达因笔/电晕笔 可充式电晕笔

产品名称	达因笔/电晕笔 可充式电晕笔
公司名称	上海中条印刷器材有限公司
价格	.00/个
规格参数	是否循环使用:可充式电晕笔
公司地址	中国 上海市普陀区 上海市金沙江路2299弄28号1701
联系电话	86 21 62205236 13564716810

## 产品详情

是否循环使用                      可充式电晕笔

英国舒曼达因笔，达因笔简介：原装进口电晕笔有31、32、34、36、38、39、40、42、44、46、48、50或以上十多种不同张力的试笔，能准确地测试出塑料薄膜表面张力是否达到试笔的数值。令使用者清楚了解此薄膜是否适合于印刷、复合或真空镀铝等等，从而有效地控制质量，减少因材质不合格所造成的损失。使用方法：使电晕笔垂直于薄膜平面，加上适当的压力，在薄膜表面上画一条线。

量程稍小的达因笔较易画上直线，因此不须太大压力；而40、42、44的达因笔需在画线时多加一点压力。一般情况下，初次测试为保测量的准确度，需备6支不同型号的达因笔；若确定薄膜表面张力度数字变化极小，则至少需要3支不同型号的达因笔。分析结果：1、已经适当电晕处理的薄膜若画线很平均地分布，不起任何珠点，则说明该薄膜表面达因，高于或等于达因笔上所标出的指数  
2、没有适当电晕处理的薄膜若画线慢慢地收缩，则说明该薄膜表面达因，低于达因笔上所标出的指数。  
3、没有电晕处理的薄膜若画线立即收缩，并且形成珠点，则说明该薄膜表面达因，极低于达因笔所标出的指数。