

恒温烤箱用于线路板 PVC、 电子产品等

| | |
|------|----------------------|
| 产品名称 | 恒温烤箱用于线路板 PVC、 电子产品等 |
| 公司名称 | 烟台有成印花设备有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | |
| 公司地址 | 芝罘区通林路10-6号 |
| 联系电话 | 6730996 13386383930 |

产品详情

线路板 , pvc. 电子厂用

【产品简介】一、用途可供各工矿企业、科研单位、大专院校实验室，干燥、烘焙、熔蜡、灭菌之用。本恒温烤箱最高温度300 。它适用与烘焙，热处理或其他加热用，也是实验室常备仪器。恒温烤箱之工作温度可由室温起至最高温度止，在此范围内可任意选定工作温度，选定后可借箱内自动控制系统使温度恒温。本恒温箱装有电动鼓风机，促使室内热空气机械对流，使室内温度更为均匀。本恒温烤箱结构精密，控温灵敏准确，操作简单，工矿及大专院校科研单位等均可采用。本恒温烤箱是新一代产品，数显控温灵活、准确，清晰直观。

二、结构本恒温烤箱内胆由镀锌板构成，工作室与箱体外壳间以玻璃纤维作保温层材料。开启箱顶排气阀可使工作室之冷热空气得以对流交换，温度控制用热胀式控制器或数字显示仪表自动恒温调节。全部电器操作设备均装于箱侧控制层内。控制层内有侧门可以卸下，以备检查或修理线路时用。

三、使用和注意事项1、接上电源后，即可开启加热开关，再将控制仪表的按键设置你所要的温度即可。指示灯亮，同时可开启鼓风机开关，使鼓风机工作。2、当温度升到所需的温度时，指示灯灭。刚开始恒温时可能会出现温度继续上升，此乃余热影响，此现象约半小时左右会趋于稳定。在恒温过程中，借助箱内控温器自动控温，不用人工管理。3、恒温时可关闭一组加热开关，只留一组电热器工作，以免功率过大，影响恒温的灵敏度。4、该箱应放在室内水平处。5、应在供电线路中安装铁壳的闸刀开关一只，供此箱专用，并将外壳接地。6、通电前请检查本箱的电器性能，并应注意是否有断路或漏电现象。7、待一切准备就绪，可放入试品，关上箱门同时旋开顶部的排气阀，此时即可接上电源开始工作。8、不可任意卸下侧门，扰乱或改变线路，唯当该箱发生故障时可卸下侧门，按线路逐一检查。如有重大故障时，可与本公司联系。9、此箱为非防爆干燥箱，故带有易燃挥发物品，切勿放入工业烤箱内，以免发生爆炸。10、每台工业烤箱附有试品搁板两块。搁板每块平均负荷为15公斤，放置试品时切勿过密与超载，以免影响热空气对流。同时在工作室底部散热板上不能放置试品以防过热而损坏试品。

【规格参数】

最高温度到达时间：20min 温度偏差：±1 温度显示方法：测量和设定温度led数字显示 温度传感器：工业铂电阻(pt100) 定时器：1~999分钟 外壳材料：防锈处理冷轧钢板 静电喷塑内壳材料：不锈钢

隔热材料：超细玻璃纤维大门密封：环保型硅橡胶条加 热 器：镍铬电加热器