

# ULTRAMAT23 西门子U23分析仪

产品名称	ULTRAMAT23 西门子U23分析仪
公司名称	北京域能汇通科技有限公司
价格	9999.00/个
规格参数	品牌:西门子 型号:ULTRAMAT23 产地:法国
公司地址	北京市朝阳区立清路8号3-2205
联系电话	86-010-65911327-101 18614088757

## 产品详情

ULTRAMAT23 西门子U23分析仪7MB2337,7MB2335,7MB2338

ULTRAMAT 23是一种采用NDIR（不分光红外）技术的多组份分析仪，可多测量三种红外气体成份，极其经济，并且安装空间非常节约。该分析仪具有独特的使用周围空气进行自动校准功能。而且每年只需使用标定气体检定一次。

纯文本菜单提示操作，操作者和维修人员即刻会用，非常方便。利用日志表中的信息，还可进行预防性维护。

采用多层检测器，保证了分析仪的高度选择性，降低了水蒸汽的干扰。所使用的测量元件均为坚固、耐腐蚀设计，即使在样品预处理系统出问题造成污染时亦可很容易地进行清洗。

电化学氧气传感器被用于测定O<sub>2</sub>浓度，硫化氢传感器意味着ULTRAMAT 23亦可用于生物气体装置。

在一个单一、一体的设备中集成了电化学单元和NDIR技术，节省了样品处理和备件管理的成本。

ULTRAMAT 23 气体分析仪一次能够测量四种气体组分：多可测量三种红外敏感气体，比如CO，CO<sub>2</sub>，NO，SO<sub>2</sub>，CH<sub>4</sub> 以及采用磁力机械或电化学氧气测量单元测量 O<sub>2</sub>。ULTRAMAT 23 基本类型可：测量一种红外气体组分带（或不带）氧含量测量  
测量二种红外气体组分带（或不带）氧含量测量 测量三种红外气体组分带（或不带）氧含量测量

### 特点

高成本效率：无需校准气体(借助环境空气的自动校验，取决于测量组份)

由于多层检测器的高选择性，例如，水蒸气几乎没有交叉干扰

可清洗样品池：污染之后可重新使用，节省了成本

纯文本菜单辅助操作

开放接口架构(RS 485、RS 232; PROFIBUS、SIPROM GA)：简化过程集成；远程操作和控制

应用领域 小型燃烧系统的优化

各种燃料（油、气体和煤）的燃烧系统，监测它们的废气排放浓度；也可监控热焚烧厂的运行

室内空气监测 监测水果贮藏间，温室，地窖及仓库的空气状况 过程控制功能的监测

在钢厂热处理过程中，监测环境状况 用于无潜在爆炸危险的环境中更多应用 环境保护 化学工厂

水泥工业特殊应用 独立的气路两个独立的气路的 ULTRAMAT 23

型气体分析仪可同时测量两个采样点。例如：NOX 转化炉转化前后的 NOX 含量。ULTRAMAT 23

型气体分析仪可应用于烟气排放监测系统以及过程与安全监测。

T ü V 版本/QAL/MCERTS通过 T ü V 认证的 ULTRAMAT 23 型气体分析仪可按照 13. BImSchV与 TA Luft

中的要求测量 CO、NO、SO<sub>2</sub> 和 O<sub>2</sub> 通过 T ü V 认证的小容许量程：- 单组分和双组分分析仪CO：0

~150 mg/m<sup>3</sup>NO：0 ~ 250 mg/m<sup>3</sup>SO<sub>2</sub>：0 ~ 400 mg/m<sup>3</sup> - 三组分分析仪CO：0 ~ 250 mg/m<sup>3</sup>NO：0 ~ 400

mg/m<sup>3</sup>SO<sub>2</sub>：0 ~400 mg/m<sup>3</sup>比上述量程大的所有量程也都是容许的。

7MB2017、7MB2021、7MB2023、7MB2027、7MB2111、7MB2117、7MB2112、7MB2118、7MB2121、

7MB2127、7MB2123、7MB2128系列)等分析仪全国价

CALOMAT6 热导气体分析仪

ULTRAMAT6 红外气体分析仪

FIDAMAT 6 总碳氢分析仪

ULTRAMAT/OXYMAT 6气体分析仪

OXYMAT61氧分析仪

OXYMAT6F单通道(O<sub>2</sub>)7MB2011，7MB2017

OXYMAT6E单通道(O<sub>2</sub>)7MB2021，7MB2027

ULTRAMAT6F单通道(1IR)7MB2111，7MB2117

ULTRAMAT6F双通道(2IR)7MB2112，7MB2118

ULTRAMAT6E单通道(1IR)7MB2121，7MB2127

ULTRAMAT6E双通道(2IR)7MB2123，7MB2128

供应德国西门子U23气体分析仪(7MB2335、7MB2337、7MB2338系列用于

测量IR-吸收气体和氧气含量的气体分板仪)常用备品备件：

7MB2337-0NW10-3PV1西门子在线分析仪ULTRAMAT 23

7MB2337-0NH10-3PH1西门子在线分析仪ULTRAMAT 23

7MB2337-0NH00-3PH1西门子在线分析仪ULTRAMAT 23

7MB2337-0NJ10-3PJ1西门子在线分析仪ULTRAMAT 23

7MB2337-8AR10-3CM1西门子在线分析仪ULTRAMAT 23

7MB2337-0AR00-3CR1西门子在线分析仪ULTRAMAT 23

7MB2338-0AA10-3NH1西门子在线分析仪ULTRAMAT 23

7MB2338-3AC10-3AE1西门子在线分析仪ULTRAMAT 23

7MB2338-1AA10-3NW1西门子在线分析仪ULTRAMAT 23

7MB2335-1AJ00-3AA1西门子在线分析仪ULTRAMAT 23

7MB2335-0NH10-3AA1西门子在线分析仪ULTRAMAT 23

7MB2335-1AR10-3AA1西门子在线分析仪ULTRAMAT 23

7MB2335-1AN00-3AA1西门子在线分析仪ULTRAMAT 23

7MB2335-0AQ10-3AA1西门子在线分析仪ULTRAMAT 23

7MB2335-0PK00-3AA1西门子在线分析仪ULTRAMAT 23

7MB2335-1AM00-3AA1西门子在线分析仪ULTRAMAT 23

7MB2335-0AE00-3AA1西门子在线分析仪ULTRAMAT 23

西门子在线分析仪(ULTRAMAT 23 , ULTRAMAT 6/OXYMAT 6)

MAXUM EDITION 色谱分析仪

SITRANS CV 天然气分析仪

LDS6 激光分析仪

CALOMAT6氡气分析系统

CEMS烟气在线分析系统

红外分析仪ULTRAMAT 23

红外分析仪 MODEL1080

便携式红外线烟气分析仪 Model 3080

SM200在线式烟尘粉尘监测仪

OXYMAT6氧气分析系统

西门子分析仪表7MB

7MB2335、7MB2337、7MB2338

7MB2337-0NH00-3PH1 三组份分析仪

OXYMAT6F单通道(O<sub>2</sub>)7MB20117MB2017

OXYMAT6E单通道(O<sub>2</sub>)7MB20217MB2027

ULTRAMAT/OXYMAT6E

双通道(1O<sub>2</sub>,1IR)7MB20237MB2028

双通道(1O<sub>2</sub>,1IR)7MB20247MB2026

ULTRAMAT6F单通道(1IR)7MB21117MB2117

ULTRAMAT6F双通道(2IR)7MB21127MB2118

ULTRAMAT6E单通道(1IR)7MB21217MB2127

ULTRAMAT6E双通道(2IR)7MB21237MB2128

ULTRAMAT6E单通道(2IR)

或者双通道(3IR)

7MB21247MB2126

ULTRAMAT6E通道2(4IR)--7MB2126

分析仪名称设计标准分析仪专用分析仪

7MB2124、7MB2126

取样单元C79451-A3468-B231

取样单元C79451-A3468-B232

取样单元C79451-A3468-B233

取样单元C79451-A3468-B234

取样单元C79451-A3468-B235

取样单元C79451-A3468-B236

气体过滤器C79451-A3458-B500

气体过滤器C79451-A3458-B508

气体过滤器C79451-A3458-B541

气体过滤器C79451-A3458-B542

氧气传感器C79451-A3458-B55

凝液罐C79451-A3008-B43

滤光片C79451-A3458-B103

IR源C79451-A3468-B206

斩波器C79451-A3468-B516

板子C79451-A3468-B514

检测器C79451-A3468-B515

检测器C79451-A3468-B520

检测器C79451-A3468-B521

检测器C79451-A3468-B522

检测器C79451-A3468-B530

检测器C79451-A3468-B532

检测器C79451-A3468-B526

检测器C79451-A3468-B531

检测器C79451-A3468-B527

德国西门子分析仪ULTRAMAT 23系列、

德国西门子分析仪CALOMAT6系列、

德国西门子分析仪ULTRAMAT6系列、

德国西门子分析仪FIDAMAT 6 系列、

德国西门子分析仪OXYMAT 6系列、

德国西门子分析仪OXYMAT61系列、

德国西门子分析仪MAXUM EDITION 色谱分析仪、

德国西门子分析仪SITRANS CV 天然气分析仪、

德国西门子分析仪LDS6 激光分析仪、

德国西门子分析仪CEMS烟气在线分析系统

7MB2121-0CA60-1AA1

7MB2121-0SE60-1AA1

7MB2001-0EA00-1AA1

7MB2001-0CA00-1AA1

7MB2335-0AK06-3AA1

7MB2337-0NB06-3PV1

7MB2337-0NB06-3PT1

7MB2335-0PG06-3AA1

7MB2112-1BA00-1AA1-Z E20

7MB2121-1CA00-1AA1

7MB2121-1CF00-1AA1

7MB2121-1SD00-1AA1

7MB2021-1AA00-1AA1

7MB2001-1EA00-1AA1

7MB2001-1CA00-1AA1

7MB2001-1CA00-1DA1

7MB2112-1BA00-1AA1

7MB2511-1AA00-1AD1

7MB2111-1QR20-1AA1

7MB2111-1DN00-1AA1

7MB2337-0NT06-3PT1

C79451-A3468-B520

7MB2011-0FA00-1AA1

7MB2011-1EA00-1AA1-Z E20

7MB2011-1CA00-7BA1

7MB2011-0CA00-0BB1-Z

7MB2511-1AA00-1AF1

7MB2511-0AA00-0AE1-Z

7MB2111-1AV60-7AA1

7MB2111-1AT61-6AA1-Z E72

7MB2521-1AA00-1AA1

7MB2521-0AW00-1AA1

7MB2521-1CB00-1AA1

7MB2337-0NH06-3PH1

7MB2335-0PT06-3AA1

7MB2335-0NJ06-3AA1

7MB2335-0NW06-3AA1

7MB2335-0AH06-3AA1

7MB2337-1NB16-3PT1

7MB2337-0NW10-3PW1

7MB2337-0NB06-3PE1

7MB2337-0NJ00-3PH1

7MB2337-0AR06-3CQ1

7MB2335-1PT06-3AA1

7MB2335-0AF06-3AA1

7MB2335-2AF06-3AA1

7MB2335-8AF06-3AA1

7MB2335-0AR06-3AA1

7MB2335-0PE06-3AA1

7MB2338-0AK06-3NF1

7MB2338-0AA16-3NH1

7MB2338-2BK86-3AL1

7MB2338-0AK16-3NW1

7MB2338-0AK06-3NW1

7MB2338-4AA00-3NJ1

7MB2337-0AM06-3PJ1

7MB2337-0NF06-3PH1

7MB2337-0NF06-3PG1

7MB2335-0PH06-3AA1

7MB2335-0NH06-3AA1

7MB2335-0NH16-3AA1

7MB2121-0CA00-1AA1

7MB2337-0NJ06-3PG1

7MB2337-0NH06-3PW1

7MB2337-0NH16-3PW1

Siemens C79451A3005B10

C79451-A3005-B101 Siemens C79451A3005B10

C79451-A3008-B103 Siemens C79451A3008B10

C79451-A3008-B43 Siemens KONDENSATABSCHEIDER

C79451-A3008-B60 Siemens PACKUNG (ENTHAELT 3 STUECK) FILTER FUER KONDENSATABSCHEIDER

C79451-A3008-C31 Siemens C79451A3008C3

C79451-A3040-B151 Siemens C79451A3040B15

C79451-A3040-B160 Siemens C79451A3040B16

C79451-A3040-B208 Siemens C79451A3040B20

C79451-A3040-B211 Siemens C79451A3040B21



C79451-A3040-B91 Siemens C79451A3040B9

C79451-A3040-C53 Siemens C79451A3040C5

C79451-A3040-D101 Siemens DICHTUNGEN (20 STUECK), PTFE, 1,5 MM

C79451-A3040-D102 Siemens DICHTUNGEN (20 STUECK), GRAPHIT 0,5 BIS 1 MM

C79451-A3040-D103 Siemens DICHTUNGEN (20 STUECK), GRAPHIT 1,5 MM

C79451-A3040-D104 Siemens C79451A3040D10

C79451-A3040-D105 Siemens DICHTUNGEN (20 STUECK), GRAPHIT 3 MM (1/8 ZOLL)

C79451-A3040-D106 Siemens C79451A3040D10

C79451-A3040-D108 Siemens C79451A3040D10

C79451-A3040-D111 Siemens C79451A3040D11

C79451-A3040-D112 Siemens DRUCKRINGE (20 STUECK), 1 MM

C79451-A3040-D113 Siemens DRUCKRINGE (20 STUECK), 1,5 MM

C79451-A3040-D114 Siemens C79451A3040D11

C79451-A3040-D115 Siemens C79451A3040D11

C79451-A3040-D116 Siemens C79451A3040D11

C79451-A3040-D118 Siemens C79451A3040D11

C79451-A3040-D12 Siemens C79451A3040D1

C79451-A3040-D121 Siemens AUSSENRINGE (20 STUECK), M5 + UNF

C79451-A3040-D122 Siemens AUSSENRINGE (20 STUECK), 1,5 BIS 3 MM (1/8 ZOLL)

C79451-A3040-D123 Siemens C79451A3040D12

C79451-A3040-D126 Siemens C79451A3040D12

C79451-A3040-D127 Siemens C79451A3040D12

C79451-A3040-D128 Siemens C79451A3040D12

C79451-A3040-D46 Siemens C79451A3040D4

C79451-A3040-D96 Siemens DICHTUNGEN (20 STUECK), PTFE, 0,5 MM DICHTUNGSSATZ

C79451-A3101-B104 Siemens C79451A3101B10

C79451-A3114-B26 Siemens C79451A3114B2

C79451-A3114-B33 Siemens C79451A3114B3

C79451-A3114-B34 Siemens C79451A3114B3

C79451-A3114-B35 Siemens C79451A3114B3

C79451-A3114-B36 Siemens C79451A3114B3

C79451-A3114-B40 Siemens C79451A3114B4

C79451-A3114-B42 Siemens C79451A3114B4

C79451-A3114-B43 Siemens C79451A3114B4

C79451-A3114-B44 Siemens C79451A3114B4

C79451-A3114-B45 Siemens C79451A3114B4

C79451-A3114-B46 Siemens C79451A3114B4

C79451-A3114-B47 Siemens C79451A3114B4

C79451-A3114-B48 Siemens C79451A3114B4

C79451-A3114-B49 Siemens C79451A3114B4

C79451-A3114-B50 Siemens C79451A3114B5

C79451-A3114-B80 Siemens STEUERZYLINDER VA. KEGEL NORMALDOSIERUNG

C79451-A3114-C1 Siemens C79451A3114C

C79451-A3114-C32 Siemens C79451A3114C3

C79451-A3114-C33 Siemens C79451A3114C3

C79451-A3114-C34 Siemens C79451A3114C3

C79451-A3114-C35 Siemens C79451A3114C3

C79451-A3114-C39 Siemens C79451A3114C3

C79451-A3127-A1 Siemens C79451A3127A

C79451-A3154-B15 Siemens C79451A3154B1

C79451-A3172-B1 Siemens C79451A3172B

C79451-A3173-A1 Siemens C79451A3173A

C79451-A3173-B10 Siemens C79451A3173B1

C79451-A3173-B14 Siemens C79451A3173B1

C79451-A3173-B15 Siemens C79451A3173B1

C79451-A3173-C28 Siemens C79451A3173C2

C79451-A3182-C160 Siemens C79451A3182C16

C79451-A3246-C14 Siemens C79451A3246C1

C79451-A3246-D50 Siemens C79451A3246D5

C79451A3283B1

C79451-A3284-D66 Siemens C79451A3284D6

C79451-A3301-C41 Siemens C79451A3301C4

C79451-A3324-B61 Siemens C79451A3324B6

C79451-A3324-B62 Siemens C79451A3324B6

C79451-A3358-B101 Siemens C79451A3358B10

C79451-A3358-B122 Siemens C79451A3358B12

C79451-A3358-B164 Siemens C79451A3358B16

C79451-A3358-B214 Siemens C79451A3358B21

C79451-A3358-B91 Siemens C79451A3358B9

C79451-A3358-B93 Siemens C79451A3358B9

C79451-A3358-B94 Siemens C79451A3358B9

C79451-A3358-B96 Siemens C79451A3358B9

C79451-A3358-C109 Siemens C79451A3358C10

C79451-A3358-C117 Siemens C79451A3358C11

C79451-A3358-C223 Siemens C79451A3358C22

C79451-A3358-C47 Siemens C79451A3358C4

C79451-A3358-C97 Siemens C79451A3358C9

C79451-A3364-B25 Siemens C79451A3364B2

C79451-A3364-B27 Siemens C79451A3364B2

C79451-A3364-B33 Siemens C79451A3364B3

C79451-A3364-B34 Siemens C79451A3364B3

C79451-A3364-B35 Siemens C79451A3364B3

C79451-A3364-B37 Siemens C79451A3364B3

C79451-A3364-B38 Siemens C79451A3364B3

C79451-A3364-B39 Siemens C79451A3364B3

C79451-A3364-B41 Siemens C79451A3364B4

C79451-A3364-B44 Siemens C79451A3364B4

C79451-A3364-C55 Siemens C79451A3364C5