

GB2626-2006检测报告 KN95 KN95检测报告

产品名称	GB2626-2006检测报告 KN95 KN95检测报告
公司名称	国瑞中安集团CRO机构
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区光源五路宝新科技园一期2#一层
联系电话	18123734926 18123734926

产品详情

GB2626-2006根据口罩的泄漏率与口罩本身的过滤效率将口罩分为90 (KN90、 KP90)、 95 (KN95、 KP95)、 100 (KN100、 KP100) 三个等级。

以上可见，GBT32610-2016对过滤效率的要求上同时对油性和盐性均有要求，而GB2626-2006仅对盐性或仅对油性颗粒物检测做要求。

2，GBT32610-2016用头模型佩戴口罩来确定防护效果：

而GB2626-2006用真人佩戴口罩检测泄漏率以确定防护效果（防护效果等于100%减去总泄漏率）。

由于使用的头模型不像真人一样脸部有肉，所以，一般情况下，用头模型检测出来的防护效果要比真人检测的防护效果要低。例如某著名国际品牌口罩的KN90型号，耳带式按照GBT32610-2016为B级，即大于85%，头戴式为C级，即大于75%，而其KN95级别的某型号口罩也为B级，即大于85%。

3，GBT32610-2016对呼气阀的气密性没有要求，仅对口罩的总体防护效果有要求。而GB2626-2006对呼气阀的气密性有要求。作为实际防护PM2.5来说，呼气阀的气密性的要求属于多余，因为决定最后佩戴效果的是总体口罩的防护效果，而不是单纯呼气阀的影响。这点和劳保口罩的区别很大。

4，在包装上，

GBT32610-2016明确要求每个口罩都要密封包装，而GB2626-2006并没有如此要求，如下

仅要求销售包装能保护产品即可。

5 , GBT32610-2016对阻力要求相对GB2626-2006较高 :

而GB2626-2006为 :