

## 30min快速喷涂密闭材料, RG-15便携式快速密闭器厂家

产品名称	30min快速喷涂密闭材料, RG-15便携式快速密闭器厂家
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/组
规格参数	型号:RG-15 名称:便携式快速密闭器 产地:山东
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

### 产品详情

DX-2便携式快速密闭材料施工工艺简单介绍一下1、孔位的设计2、打孔，要求钻孔直径 =42mm，深度、倾角按现场情况而定。3、把多功能泵及其附件组装好并把注射固定住。4、开始注浆，把两根吸料管分别插入马丽散树脂和催化剂桶中，活塞在气马达的作用下运动，由于压力的作用使原料经过活塞进入输料管，输送到注射里，通过注射注入地层，原料渗入裂隙，进而快速反应达到加固的目的。5、停止注浆，用树脂冲洗管路和混合。6换孔注浆，重复2~5的步骤。7、注浆完毕后，用清洗剂清洗多功能泵和附件DX-2快速密闭材料技术参数：喷涂面积(m<sup>2</sup>)10-20固化时间(S)5-30粘结强度/Mpa2-4闭空率 98%保存条件常温保存保质期6个月重量(Kg)18 ± 1用RG-18便携式快速密闭在泄漏点处喷涂即可解决。

并阻止等有毒、有害、性气体的析出；以保证通风系统的有效运行。当井下发生火险施救时，使用本产品对搭建的临时隔离墙进行快速喷涂后，可对火区起到封堵和隔离的作用，阻止有毒烟气的扩散，隔断火区的氧气来源，使火区因缺氧而自熄。RG-18快速密闭系统使用注意事项：（1）产品需保存在10 以上的库房或保存于井下材料库，以免影响产品的使用效果。（2）喷涂时持人严禁将头对准人的身体，以防止发生意外。（3）运输和储存过程中正确放置，轻拿轻放，避免冲击碰撞、倒置、高温和强光直射，避免低温受冻。（4）操作时不可吸烟，点火。（5）使用时戴好防护手套和目镜，如果皮肤接触到，用清水冲洗即可，如果眼睛接触到立即用清水冲洗，然后送医。