

# 恒温恒湿步入式试验室 科唯美特仪器 安庆步入式恒温恒湿试验室

产品名称	恒温恒湿步入式试验室 科唯美特仪器 安庆步入式恒温恒湿试验室
公司名称	昆山科唯美特仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	昆山市高新区新塘路777号麦杰柯产业园4号厂房
联系电话	13776326102

## 产品详情

根据您需要测试的产品大小及恒温恒湿试验箱技术参数。工作室空间大小跟价格成正比，内箱尺寸越大，价格越高，因为工作室尺寸大的设备肯定是要比内箱尺寸小的设备用材多，安庆步入式恒温恒湿试验室，所以价格也比规格小的设备价格高；技术参数要求越苛刻，大型步入式恒温恒湿试验室，设备生产起来的难度就越大，耗材方面也是比较多，所以价格也会高。控制器要确认是用彩色触摸屏的还是要按键式的，两者也有一定的差价，彩色触摸屏控制器较为人性化，可中英文转换，比薄膜按键式控制器价格高出几千元。因此，要确认一台恒温恒湿试箱的价格之前，首先要确认它的尺寸，技术参数，控制器用按键式的还是触摸屏的，才能具体确定这台恒温恒湿试验箱的详细报价以及参数；更好是及时与我司销售人员对接。

冷凝器应定期每月保养，利用真空吸尘器将冷凝器散热网片上附着之灰尘吸除或利用高压空气喷除灰尘。当测试布表面不干净或变硬，或于做完温度控制后，恒温恒湿步入式试验室，继续做温湿球度控制前都必须更换测试布。测试布约三个月更换一次，更换时应用清洁布擦拭测温体[Sen-sor]，更换新测试布时应先清洗干净。积水筒水位不可过高，使水溢出积水筒或过低使湿球测试布吸水不正常，影响湿球的准确性水位大约保持六分满即可。积水筒水位之调整，可调整积水盒的高低。

产品特点：外观可根据室内设计搭配不同颜色或选择全不锈钢设计，室内空间采用SUS304#不锈钢制作。长方形复层玻璃观窗口，可在试验中进行试验品观察使用，窗口具防汗电热器装置可防止水气凝结水滴。室内安装防爆灯，试验中可清楚观察产品试验状况，试验室底部安装防滑铝板使用安全。箱门又层隔热密封条，可有效隔绝内部温度泄漏。具有纯水过滤机组直接对自来水过虑使用，不需手动加水，使用方便。制冷除湿系统采用进口品牌压缩机，具节能，低噪音，低能耗，性能稳定等优点，采用环保冷媒(R23、R404a)。控制器采用进口LCD显示屏幕，可同时显示测定值及设定值，时间等。控制器具有多段程序编辑及温度，步入式恒温恒湿试验室价格，湿度可做快速(QUICK)或斜率(SLOPE)控制。TEMI2700表7.

5寸真彩液晶显示屏含RS-232/RS-485通讯接口、2GB标准SD记忆卡，可连接以太网使用，TEMI880表5.7寸彩色显示屏，含RS-232/RS-485 通讯接口，(可根据要求选配)。机台底部采用槽钢焊接成网状结构增承重，使用，整体式试验室底部安装移动脚轮定位脚杯，组装式试验底部槽钢直接安装在实验室地面上。

恒温恒湿步入式试验室-科唯美特仪器-安庆步入式恒温恒湿试验室由昆山科唯美特仪器设备有限公司提供。昆山科唯美特仪器设备有限公司( [www.kevimeter.com/](http://www.kevimeter.com/) ) 实力雄厚，信誉可靠，在江苏苏州的换热、制冷空调设备等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领科唯美特和您携手步入辉煌，共创美好未来！