

钛2腐蚀挂片标准腐蚀试片

产品名称	钛2腐蚀挂片标准腐蚀试片
公司名称	杭州冠洁工业清洗水处理科技有限公司
价格	10.00/片
规格参数	品牌:冠洁 材质:钛2 规格:50*25*2mm
公司地址	杭州西湖区西溪路882号办公楼4f
联系电话	0571-85029330 15957132787

产品详情

钛2腐蚀挂片标准腐蚀试片

编著：杭州冠洁 编号：202003190957H

杭州冠洁生产的钛2腐蚀挂片标准腐蚀试片适用于水质管理和水质处理剂的研究工作以及其它体系的腐蚀研究和监测的部颁标准试片。如：冷却水现场和实验室用失重法腐蚀实验。

我公司严格按行业标准专业厂家生产符合国标的钛2腐蚀挂片标准腐蚀试片。

钛2腐蚀挂片标准腐蚀试片主要用于在流动的冷却水中，监测工业循环水处理水质的腐蚀程度和工业设备化学清洗剂对不锈钢挂片标准腐蚀试片的腐蚀状况。

杭州冠洁生产的钛2腐蚀挂片标准腐蚀试片材质准确，质量稳定，无论化工生产现场，实验室试验均可使用。

杭州冠洁生产的钛2腐蚀挂片标准腐蚀试片符合国家处理标准腐蚀挂片技术条件。

钛2腐蚀挂片标准腐蚀试片常用规格为三种，其余规格需特殊定制。

常用规格：

型 50 × 25 × 2mm 表面积28cm² 精度 ± 0.1mm

型 72.4 × 11.5 × 2mm 表面积20cm² 精度 ± 0.1mm

型 40 × 13 × 2mm 表面积12cm² 精度 ± 0.1mm

如在这三种规格以外，需特殊制作。特殊制作过程需一个星期左右，价格比常用型规格略高，具体按客户采购数量并由冠洁采购部核算价格后报价。

钛2腐蚀挂片标准腐蚀试片的使用方法：

- 1.把试片/挂片放在蒸馏水中用脱脂棉清洗两遍。
- 2.把试片/挂片放在化学无水乙醇中用脱脂棉擦洗两遍。
- 3.置于干燥滤纸上，冷风吹干
- 4.用滤纸包好，置干燥器中，24小时后称重待用。
- 5.将预先处理和称重后的试片/挂片置入测试系统一段时间,然后取出观察腐蚀情况，清洗称重，确定腐蚀率。

我公司生产多种材质和规格的标准腐蚀试片腐蚀挂片，欢迎来电选购。

订购DianHua:0571 - 8502 - 9330

企业Q-* -Q:577-* -851-* -870

黄工：138 - 0570 - 2746（清洗工程师，拥有二十几年的清洗施工经验。）

吴经理：159 -* 5713 - *2787（腐蚀挂片咨询）