

# 无纺布口罩杀菌设备

产品名称	无纺布口罩杀菌设备
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途无纺布口罩杀菌设备 用途:用途：口罩生产线杀菌用
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

## 产品详情

无纺布口罩杀菌设备北京福意联有限公司（Beijing Electric Appliance Co., Ltd.）是销售医疗及实验室恒温冷藏设备的公司。公司自创建以来，严格管理、诚信守约、勇于开拓，与国内众多经销代理商建立了良好合作伙伴关系，向广大用户提供高品质医疗恒温冷藏设备。在市场竞争日益激烈的，我们将一如既往以的产品、优良的服务，与你共同为人类的健康贡献出自己的力量。福意联公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联无纺布口罩杀菌设备由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。【此信息仅作参考推广，可能参数有些混乱，详情请及时联系销售人员为您解答】采用干热高温杀菌方式使用，将物品置于柜中设定72℃，时间不少于60分钟。

1、用户根据口罩的规格;可选择不同的控制时间;进行杀菌，具有效率高、无死角、杀菌等特点。2、一次杀菌数量可以随时联系销售【微信号：fuyilian2018】杀菌数量可以随时联系销售

福意联公司自成立以来坚决以精美无纺布口罩杀菌设备产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

### FYL-YS-431L产品参数及配置清单

【产品型号】FYL-YS-4311L

【产品形式】立式

【噪 音】48dB(a)

【功 率】200W

【电 源】AC220V , 50Hz

【温度范围】0-100 , 可调可控, 根据您的要求任意设定

【外形尺寸】(宽×深×高): 595×675×1805mm

【内部尺寸】(宽×深×高): 508×537×1572mm

【有效容积】430L

【重 量】129kg

【温度显示】LCD数字式显示, 触控屏

【外门锁扣】内嵌式双锁

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四部分: 电气控制系统, 制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门内侧门胆采用凹凸型结构设计, 增加了箱门的保温性能, 门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗, 便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用、抗老化性好的纳米材料门封条, 有效的防止热量损失, 并可以延长加热元件寿命, 有效保工作室的密封性。
- 4、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡, 保温层厚度合理设计, 使设备在高温运行时热量不外传, 保温效果好。
- 5、适合高温高湿地区, 外门防凝露技术的应用, 85%湿度无凝露。
- 6、微电脑程序控制温度, LCD数码显示、无须按键输入, 屏幕直接触摸选项, 可随意设定需温度, 数字式显示, 读数为方便, 控温精度高。
- 7、完善的报警系统, 可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保安全运行防止发生意外
- 8、采用新型风道设计和循环系统设计, 气流方向更加合理, 使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶, 具有空气对流微风装置, 内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理, 降温或加热速度快, 设定的温度在短时间里, 即可达到设置温度要求、温度度高。
- 9、采用新型全封闭压缩机, 运转平衡, 噪音低, 使用寿命长。
- 10、此产品可做嵌入式恒温加热设备, 可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中, 不占用多余空间。
- 11、箱体外壳均采用A3钢板数控机床加工成型, 外壳表面进行防静电\喷塑处理, 增加了外观质感和洁净度。
- 12、箱体采用双重安全锁设计, 可实现双人双管, 保物品安全,

13、机器底部采用高品质可固定式PU活动万向轮。

产品配置清单：1、说明书1本，2、保修卡1张，3、合格1张，4、搁架7个，5、钥匙2把

无纺布口罩杀菌设备北京福意联有限公司创建于1999年。我们在做好本厂恒温、冷藏产品销售、服务的同时本着真情买真品，真品换真情的宗旨，为大力发展医疗、事业，不断地把学习国内外经验打造产品，为社会和各类患者提供服务的产品。

无纺布口罩杀菌设备特点：门框设计，易清洁不变形，外观美观大方，款式新颖；三层透明保温玻璃门，内充惰性气体。温度脑温控人工智慧。设定：操作控温仪版面上设定键，按控温仪说明书上操作说明设定需温度。指示灯指示。温度控制采用微电脑PID自整定双LED窗数字显示精度控温仪，操作简便、直观，且具有上下限超温报警和定时功能，使用稳定可靠。内设LED照明灯，箱体内部一目了然。产品为立式箱体。主体分为四部分：电气控制系统，制冷系统，制热系统，显示系统箱体内部采用密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好等特点。自动化霜功能，适合温湿地区，外门防凝露技术的应用，85%湿度防凝露。电脑温度控制器，数码显示、控温精度，具备低温报警功能，双安全门锁设计，保箱体内部产品的安全存放。精度电脑温度控制系统，箱体内部2个温度传感器，在环境温度-25——45 的状况下，仍能够保持箱体内部温度 $\pm 1$  稳定；) 智能控制风冷式结构，合理和空气循环系统，确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求。无纺布口罩杀菌设备在您的和信任之下，为保障您的利益，使您得到更好更的服务，我公司在此做出如下承诺：1. 我们保为仪器提供为期1年的保修，保修时间从验收签字起计算。在质保期内我方将严格遵守中华人民共和国的相关法律和法规对货物提供“三包”等，除非合同另行规定。2. 在保修期内由我方仪器出现的故障，我方将在持续不断48小时内响应，为客户跟踪服务。如仪器出现故障严重，给予调新。3. 在保修期结束后，仪器出现故障，我方也给予，只收取元件成本费及费。

无纺布口罩杀菌设备3.医务人员医疗活动中要遵守各种隔离制度，坚持规范化操作。做到进行医疗操作后及时洗手、；病案不与其他和体液标本一同运送；对使用过的病案要严把关，集中统一，减少病案污染的机会。4.使用方法实施病案管理，利用化学法与物理法对病案进行，将物体上有的微生物繁殖体、芽胞、放线菌和真菌的孢子杀灭。