

# 水/空气过滤膜 微孔滤膜

产品名称	水/空气过滤膜 微孔滤膜
公司名称	海宁郭店桃园膜分离设备厂
价格	.00/个
规格参数	滤膜类型:微孔滤膜 品牌:桃园 适用对象:各种液体和空气
公司地址	海宁市盐官镇桃园村李家角
联系电话	086-057387688178 13506738243

## 产品详情

滤膜类型	微孔滤膜	品牌	桃园
适用对象	各种液体和空气	用途	固液分离 空气过滤
规格	300 mm	厚度	0.1 ( mm )
适用范围	医用	过滤方式	外压式
性能	耐酸、耐碱、防水、其他	操作压力	200~400 ( MPa )
工作温度	0~100 ( )	孔径	0.2 0.45 0.65 0.8 1.0 1.2 ( μ m )

### 混合纤维素酯微孔滤膜

混合纤维素制成的微孔滤膜，经有关单位多次广泛使用，质量符合标准，其产品表面平滑，质地轻薄，孔隙率高，且微孔结构均匀，因此具有流速快，不易吸附的特点。

1、用途：本产品用于制药业、生产制品、矿泉饮料、酿造、钟表等工业方面的水质，医药用油、润滑油、燃料用油及科研实验室等滤除细菌和微粒，一般0.65微米以上可除微粒，0.45以下可除细菌。

2、规格：混合纤维素酯微孔滤膜各种规格如下直径:25 35 50 60 100 150 200 300 400 200x200 300x300 400x400  
孔径:0.2 0.45 0.65 0.8 1.0 1.2

3、使用方法：(1)将滤膜平放于清洁盛器内，用70度左右的蒸馏水浸泡，使全部湿润，数小时后(约4小时以上)倒去水，在用上述法浸泡过夜，使用前再用适量温蒸馏水浸泡清洗一次。(2)将清洗的滤膜(湿)装入适宜的滤器中，防止周围漏夜，自进液口放进滤液，并在排气口排除空气，即可进行过滤。

4、注意事项：(1)水膜片是宜于ph2-9的药液，对强酸碱或有机溶剂包括酒精等不宜使用。(2)本品一般耐湿130度，耐压3-4公斤/厘米<sup>2</sup>(3)微孔滤膜只能作为最后阶段过滤，滤液必须先经过板框或其他滤材预过滤，以免滤膜堵塞。(4)上述使用的方法：仅适用于水剂药或其他水溶剂的过滤。

