

# 家用制氧机 合肥制氧机 合肥凹凸

产品名称	家用制氧机 合肥制氧机 合肥凹凸
公司名称	合肥凹凸医疗器械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市蜀山区之心城A座2209室
联系电话	18656351880

## 产品详情

### 制氧机分类

制氧机又叫做空气分离设备(简称空分设备), 它分的种类很多, 根据不同的分类方法, 也有许多不同的类型。

按产品纯度不同, 可分为生产氧纯度在99.2%以上的高纯氧的装置;生产氧纯度为95%左右的低纯氧(也叫工艺氧)的装置;生产纯度低于35%的富氧(也叫液化空气)的装置。

家用制氧机根据产品种类不同, 可分为单纯生产高纯氧的单高产品装置;同时生产高纯氧和高纯氮的双高产品装置。

家用制氧机3升和5升有什么区别。

### 3升机、5升机与“家用无创呼吸机”兼容性的区别

家用无创呼吸机的氧源需自备的制氧机提供, 制氧机厂家, 家用无创呼吸机的面罩对二氧化碳有“贮存效应”, 由于面罩内的压力较大, 氧流量不足5升/分钟时, 氧气不能较好的进入面罩内, 自然也就无法进到气道和肺内, 二氧化碳也不能很好的冲出至面罩外。

另外, 合肥制氧机, 面罩内气流量很大, 进入的氧气会被较大程度稀释。所以, 3升制氧机的较低出氧量, 连接于家用无创呼吸机上, 往往达不到病人对氧气的需求, 制氧机厂商, 病人的治疗1效果也会受到影响。

所以, 当有患者需要无创呼吸机与制氧机连接使用时, 医生往往会建议他们至少需要配备5升或更大流量的制氧机, 才较为合适。

制氧机的分类。

根据产品的形态，可分为生产气态产品的装置;生产液态产品的装置和同时生产气态、液态产品的装置。

按产品的数量不同，可分为800m<sup>3</sup>/h以下的小型设备;1000~6000m<sup>3</sup>/h的中型设备;10000m<sup>3</sup>/h以上的大型设备。

按分离方法不同，可分为低温精馏法;分子筛吸附法和薄膜渗透法。

按工作压力高低，可分为压力在10.0~20.0MPa的高压装置;工作压力为1.0~5.0MPa的中压装置;压力为0.5~0.6MPa的全低压装置。分类方法是人为的，还可以有其它的分类方法。

家用制氧机-合肥制氧机-

合肥凹凸由合肥凹凸医疗器械有限公司提供。合肥凹凸医疗器械有限公司(www.aotuyiliao.cn)是安徽合肥,医疗器械的翘楚,多年来,公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针,满足客户需求。在合肥凹凸领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈,共创合肥凹凸更加美好的未来。