0.5m2-20m2脱炭过滤器

产品名称	0.5m2-20m2脱炭过滤器
公司名称	海宁市众联过滤设备厂
价格	20000.00/套
规格参数	原理:加压过滤 用途:固液分离 样式:立式
公司地址	中国 浙江 海宁市 郭店镇众联联红11号
联系电话	86-057387729128

产品详情

原埋	加压过滤	用途	固液分 呙
样式	立式	性能	精密过滤
适用对象	药液	适用对象性质	弱腐蚀性、腐蚀性、低温
			物料、高卫生要求物料
滤料类型	砂棒	品牌	众联
有效过滤面积	0.5-20 (m2)	主体材质	不锈钢
适用范围	化工、石油、制药、汽车	产品类型	全新

、轻工、食品、选矿、水 处理、电镀、冶金、纺织

设备重量 200 (Kg) 过滤器类型 盘式

1.含固量较多且出干渣的精密液体过滤;2.0.3 µ m以上颗粒一次滤住;3.快捷的气体反吹下渣同时再生滤管;4.化学性能优越的刚性的微孔pe、pa滤管能长寿命使用,大大降低运行费用;5.密切过滤,安全生产,无气味外溢,生产环境改善且占地面积小;6.特殊设计的密封圈实现了大口径的气动排渣底盖的快速闭启;7.易组成自动控制操作;8.清理、维护方便、快速;9.根据工艺要求可在机体外设保温夹套,机体内壁衬防腐材料层。

二产品特点1.作液-固分离的过滤介质。已成为用于葡萄糖生产上糖液与活性炭的分离过滤;四环素生产上晶体过滤;感光胶片生产上硫酸钡的过滤;含铬污水处理中氢氧化铬或铬酸钡的过滤;含锌废水处理中的氢氧化锌的过滤,含铅废水的铅粉过滤,化学纤维生产中酸浴与硫磺过滤;立德粉生产中硫酸钡与硫化钡的过滤等等,总之,凡0.3微米以上的固体微粒,均可过滤。

2.作液体澄清过滤介质已成功地用于医药工业针剂生产上针剂洗瓶水过滤;双氧水生产上水质净化过滤,电镀工业中电镀液净化过滤;抗菌素生产上发酵滤液复滤;葡萄糖生产上糖液净化过滤;电渗析水的净化过程;晴纶生产上的液体过滤等等。总之,可用于各种液体的净化过滤,过渡精度高,滤液很清。

3.作气体分离灰尘、水滴及油滴的过滤介质已成功地用于三聚氰胺生产上的氨分离灰尘、水滴及油滴的过滤;医药工业针剂生产上压缩空气净化过滤;手表生产上空气分离灰尘的过滤;总之,可用于各种气体分离固体、油滴与水滴等异物的净化过滤。

4.液-液分离的过滤介质可用于过滤废水中的油滴等异物,过滤后废水中含油量只有2ppm左右,大大低于 国家规定的指标。

5.化工行业生产上液体产品、液体原料、液体中间体的精密过滤如硫酸硅、双氧水、酒精、液碱、硫酸、磷酸、甲醇、乙醇、丙酮、硫酸铝、无铁硫酸铝、氯仿、双氯氨、氯化氢、聚合氧化铝、结晶盐、硫磺酸浴、硫氰酸钠等过滤。粉末活性炭、锅炉用水、煤矿过滤煤废水可回收利用,板框过滤、离心机后等精密过滤。重金属废水,如电镀废水、线路板废水、三盐基硫酸铅、铜、铁红、铁黄、含锌、铜板纸生产中的氯化锌,含镉、铜、铬、镍、铅等离子废水,采用化学法,经pe微孔管过滤可达排放标准。化工废水、洒精、白纸张、染料、制革等废水处理;如硝基苯酸钠,五氧化二钒、炭黑、醋酸铅、硫酸铝、硫酸锰等过滤,以及催化剂、碳酸钠、聚苯乙烯等化工产品回收。含氟、含硫、含酸、含油黄磷废水处理。生产流程及"三废"治理中固液分离、液体澄清、曝气、鼓泡、抽氧等工艺。以及目前国内外家庭用、集体用净化装置中的粗液、精滤,获得很好的社会效益。

一.产品介绍

zlyb系列高效板式密闭过滤机是一种高效、节能、密闭操作的精密澄清过滤设备,它广泛使用于化工、石油、生物柴油、油脂、涂料、食品、制药等行业。该产品设计结构独特,体积小,过滤效率高、滤液透明和细度好,无物料损耗,不消耗滤纸、滤布或纸芯,而只消耗少量的助滤剂,因此过滤成本很低,设备操作、维护、清理方便。

三.主要规格技术参数

型号model 过滤		滤饼体积	处理能力(t/h)		工作压力(mpa)		工作	过滤缸	主	
		(I)	油脂	树脂	饮料	额定	最高			
	面积(mi							温度 (容积 (I)	重量
)					压力	压力)		
zlyb-2	2	30	0.4-0.6	1-1.5	1-3	0.1-0.4 0.5	0.5	150	120	3
zlyb-4	4	60	0.5-1.2	2-3	2-5			250	4	
zlyb-7	7	105	1-1.8	3-6	4-7				420	6
zlxb-10	10	150	1.6-3	5-8	6-9				800	9
zlyb-12	12	240	2-4	6-9	8-11	_			1000	1
zlyb-15	15	300	3-5	7-12	10-13	_			1300	1:
zlyb-20	20	400	4-6	9-15	12-17			1680	1	
zlyb-25	25	500	5-7	12-19	16-21			1900	20	
zlyb-30	30	600	6-8	14-23	19-25	_			2300	2
zlyb-36	36	720	7-9	16-27	23-30	_			2650	30
zlyb-40	40	800	8-11	21-34	30-38	-		2900	32	
zlyb-45	45	900	9-13	24-39	36-44				3200	3
zlyb-52	52	1040	10-15	27-45	42-51				3800	4(
zlyb-60	60	1200	11-17	30-52	48-60	-			4500	4
zlyb-70	70	1400	12-19	36-60	56-68			5800	5	
zlyb-80	80	1600	13-21	40-68	64-78				7200	60
zlvb-90	90	1800	14-23	43-72	68-82	1			7700	6

五.主要结构及工作原理

过滤机主体是由壳体、滤网片、起盖结构、自动排渣装置等组成,其中,滤网片是由多层不锈钢丝网组成,安装在中心集料管上,拆装清理十分方便。

过滤时,含助滤剂的滤液通过输送系统(泵或其他工具)进入滤机,使滤网片上形成稳定的滤饼(滤饼层可提供无数的细微通道)后,待滤液即经滤饼层微孔进行实际过滤。

六.过滤机组简介

zlyb型板式密闭过滤机和输送泵、管道、阀门、电气控制等一些辅助设备组成一个完整的过滤系统。其过滤工艺需视被过滤介质而定。