

净化工程保温柜（恒温培养箱）

产品名称	净化工程保温柜（恒温培养箱）
公司名称	北京福意联医疗设备有限公司
价格	.00/台
规格参数	品牌\品名:品牌：北京福意电器（福意联） 产品说明:多用途净化工程保温柜（恒温培养箱） 用途:多温度净化工程保温柜（恒温培养箱）
公司地址	北京市北京经济技术开发区荣华南路2号院3号楼 25层2502
联系电话	13811305852 13910804759

产品详情

净化工程保温柜（恒温培养箱）简单介绍，详情请及时咨询销售人员或者添加微信【fuyilian2018】福意联企业以大爱为圆心，注于恒温冷藏设备的制造。幸福的前提是拥有健康，这是我们义不容辞的责任。这个上有很多令人向往的幸福，拥有幸福的前提却是先拥有健康。对于大多数人来说，健康是一种状态，而对吉纳人来说，健康是一份崇高的事业、一份义不容辞的责任！我们有的努力，只为了让更多的人拥有健康，拥有幸福！

净化工程保温柜（恒温培养箱）公司致力于以的产品服务好每一个客户。福意联净化工程保温柜（恒温培养箱）由福意联，该产品有多种型号可供选择，欢迎前来咨询和询价，由于信息的推广，可能网页内资料不够，详情请及时联系！谢谢！选择了福意联您就是选择了放心，选择了福意联您就会一份诚心。因为这个是一个用心在做的企业，这是一个有灵魂的企业。

福意联公司自成立以来坚决以精美净化工程保温柜（恒温培养箱）产品外观设计，认真务实的工作精神，良好周到的后续服务，赢得了客户良好的口碑。“诚信经营”是我们的原则，“品质、服务至上”是我们的宗旨。如果贵公司对我们的产品有需求意向，我们将竭诚为您服务，并按贵公司对产品的需求提供设计方案。我们深信“我们的成功是建立在您成功的基础之上”，我们愿与您携手共创高质量的产品！

保温柜\保暖柜用途：主要用于医用药液、盐水等等加温及恒温加温保存。

保冷柜\冰箱用途：主要用于医用、制品等等恒温冷藏保存。

福意联拥有冷藏系列（2-8℃，2-10℃，2-20℃等）恒温系列（4-38℃，2-48℃，37℃，0-100℃），低温系列（-19℃~10℃，-25℃~10℃，-30℃~10℃，-12℃~10℃），车载冷链运输系列（2℃~8℃，-19℃~10℃，-20℃）等各种温度段的温控产品；适用于生物医疗、药房、实验室、科研院校、等行业；医用恒温箱微电脑控温，LED液晶显示，内部温度2~48℃，控温制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温安全门锁，防止任意开启，压缩机采用无氟制冷剂，静音，采用风道，多孔入风使箱体内温度均匀。温度偏差范围小。（具体信息请根据机型选择）

净化工程保温柜（恒温培养箱）推荐参数：

常规性手术室保温保冷柜：

型号：FYL-YS-150L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×865mm

型号：FYL-YS-230L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×590×1215mm

型号：FYL-YS-280L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×570×1445mm

型号：FYL-YS-310L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×695×1315mm

型号：FYL-YS-430L 温度：2~48℃ 外型尺寸：595×680×180

高配手术室保温柜：

型号：FYL-YS-151L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×860mm

型号：FYL-YS-281L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×565×1440mm

型号：FYL-YS-431L 温度：0~100℃ 外型尺寸：595×675×1795mm

手术室保冷柜：

型号：FYL-YS-66L 温度：2-8℃ 外型尺寸：430×480×640mm

型号：FYL-YS-88L 温度：2-8℃ 外型尺寸：480×490×840mm

型号：FYL-YS-128L 温度：-30到10℃ 外型尺寸：550×560×850mm

产品：整机质保一年，压缩机质保三年，终生维护！

恒温系统：制冷系统与制热系统匹配合理，采用强制空气循环，确保箱体内整体恒温循环方式：采用风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀加热方式：PTC陶瓷加热器制冷方式：压缩机制冷（无氟制冷剂）冷却器：采用制冷系统，合理的蒸发冷凝系统设计，性能稳定安全性：具有高低温报警、温感器故障报警、断电报警和安全锁功能。人性化：宽电压带，外门防凝露应用，适合高温高湿地区。外箱材料：箱体采用钢板，经喷涂工艺，表面色泽柔和。内箱材料：材质（不同型号内部材质有区别）保温材料：采用高密度聚氨酯整体发泡，具有重量轻、保温性能好箱门密封：密封条（，）温控器：智能电脑温度控制器，数码显示、控温精度高箱体门部：使用三层高强度中空玻璃，中间层为真空处理，保温效果好，透明度高

净化工程保温柜（恒温培养箱）特点：智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示。福意联针对国内市场量身定做的各种规格恒温箱，满足不同客户需求。本公司有多种规格型号可供单位使用，选购，可按照使用单位的自身条件选购更适合自己的产品。人性化设计：箱体采用结构钢板，经、喷涂工艺，表面色泽柔和；双层透明保温玻璃门、内充惰性气体，门体防凝露加热功能，方便在湿度大的环境下使用；箱内照明系统使箱体内部一目了然。智能控制风扇强制冷气循环系统，确保箱体内部温度均匀性；自动温度控制：大屏幕液晶显示。大容量储存空间，性价比；直流内风机，风冷式结构，合理设计风道及风量，箱内温度稳定均匀。两种报警方式（声音蜂鸣报警、灯光闪烁报警）电采用自动控制技术：精度电脑温度控制系统；箱体内温度在范围内自由设定；数码温度显示，运行状态一目了然。

净化工程保温柜（恒温培养箱）

一、产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

二、产品价格承诺：

- 1、 为了保产品的可靠性和稳定性，系统的选材和配件均选用国内或。
- 2、 在同等竞争条件下，我公司在不以降低产品技术性能、更改产品部件为代价的基础上，真诚以优惠的价格提供给贵方。

三、交货期承诺：

- 1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

净化工程保温柜（恒温培养箱）产品质量承诺：

- 1、 本公司向您提供的产品都是经过检测人员检测合格的产品
- 2、 对产品性能的检测，我们诚请用户亲临对产品进行全过程、全性能检查，待产品被确认合格后再装箱发货。

交货期承诺：

- 1、 产品交货期：接到客户订单，一般3日内发货，尽量按用户要求，若有特殊要求，需提前完工的，我公司可特别生产、安装，力争满足用户需求。

福意联公司推行零缺陷品质管理理念以来，公司全体人员正朝着零缺陷的质量目标努力，产品适合各大实验室，大院校，等科研单位。公司主要经营恒温、冷藏设备。我们将秉承平等互利、共同发展、质量、用户至上的原则，欢迎国内外各界诚信合作，共创美好明天。

行业说明

手术室净化工程是一个无尘的空间，空间有良好的密封性进入手术室为了避免带入太多灰尘，洁净室里的用品要求不会自己产生灰尘，并且不容易附着灰尘。像纸箱，普通抹布这些东西，都是严格禁止的。如果是电子工业方面的洁净室，还要对静电进行严格的控制，以对与产品接触的材料、工具、包装物等，还有防静电的要求。手术室净化工程的几大禁止事项给大家详细的讲一下。

- (1) 未无尘室进入资格者，不得进入无尘室。
 - (2) 严禁裸手接触产品。
 - (3) 表单、Run Card、记录簿等应确实小心填写，任何涂改必须于旁边签名及日期。
 - (4) 手套应保持干燥清洁，并且不可在手套上涂写。
 - (5) 严禁坐卧桌面、脚踏板、地板、垃圾桶、护栏，以及斜靠机台或储存柜。
 - (6) 若手易出汗或过敏者，可先戴细棉手套再带PVC手套或乳胶手套。
 - (7) 应随时注意各项公告及标语。
 - (8) 应主动相互，但不可单独操作未合格之机台。
 - (9) 大家应随时取缔、纠正不合规定之人员、物品、标示等，并通知相关主管。
- (1) 应随时注意头发、口、鼻不可外露。
 - (2) 不可将无尘衣、帽等随意置于地板上。
 - (3) 只能在更衣室内穿、脱无尘衣，不可在其它地方为之。
 - (4) Air Shower前后两门不可同时开起。
 - (5) 万级无尘室内严禁奔跑、嬉戏、喧哗、睡觉等。
 - (6) 万级无尘室内严禁吃东西或喝饮料。
 - (7) 无尘室内应避免多人聚集在一起，以免制造particle。微粒
 - (8) 剧烈运动或流汗后，不可立即进入无尘室，需待呼吸平稳且不再流汗后，方可进入。

(9) 若有抽烟，须于抽后30分钟并且洗手漱口后，方可进入。

(10) 面板前段不可将一般用纸、笔记本、纸箱、卫生纸、书籍、铅笔、修正液、橡皮擦等非无尘用品携入无尘室。

(11) 严禁于无尘室内磨、锉、锯，砂纸、磨料....等，亦禁止使用。

(12) 万级无尘室内工作人员，应保持头发、身体之清洁，并经常盥洗。

(13) 进入无尘室的人员禁止使用香水、口红、发胶及其它化妆品，若有化妆者应先卸妆后才可进入。

(14) 原物料进入无尘室，需先在外面拆箱并擦拭干净后才可进入无尘室。

(15) 不可面对产品、Cassette或机台之chamber交谈。