

电子密度仪多少钱 山西电子密度仪 北京京国艺

产品名称	电子密度仪多少钱 山西电子密度仪 北京京国艺
公司名称	北京京国艺科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	北京经济技术开发区科创十四街99号汇龙森三园33栋C座9层904室
联系电话	13911658966

产品详情

电子天平的使用步骤

以下内容由北京京国艺科技发展有限公司为您提供，希望对行业的朋友有所帮助。

1、调水平

天平置于稳定的工作台上，避免振动、气流及阳光照射。称量前观察天平是否水平。观察水平仪，如水平仪水泡偏移，需调整水平调节脚，使水泡位于水平仪中心。

2、开启显示器

轻按ON键，显示器全亮，约2s后显示称量模式00000。读数时应关上天平门。

3、称量

按“TAR”键，显示为零后，置称量物于秤盘上，待数字稳定及显示器左下角的“0”标志消失后，电子密度仪多少钱，即可读出称量物的质量值。

4、去皮称量

按“TAR”键清零，置容器于称盘上，天平显示容器质量，再按“TAR”键，电子密度仪价格，显示零，即去皮称重。再置称量物于容器中，或将称量物(粉末状物或液体)逐步加入容器中直至达到所需质量，待显示器左下角“0”消失，这时显示的是称量物的净质量。

5、称量完毕后应注意的问题

使用完天平后，关好天平，取下称量物和容器。检查天平上下是否清洁，若有脏物，用毛刷清扫干净。罩好防尘布罩，电子密度仪公司，填写天平使用登记簿后方可离开天平室。

橡塑密度计MDJ—120/220S[数显直读]

以下内容由北京京国艺科技发展有限公司为您提供，希望对同行业的朋友有所帮助。

技术参数：

1. 密度解析：0.001 g/cm³ [可设置成0.0001精度的]

2. 量 程：120g 220g

3. 精 度：0.001g

标准配件：

主机、 水槽、 测量台、 镊子、 测颗粒配件一套、 100G砝码、 测浮体配件一套 电源变压器

密度仪发功能特点及装置

以下内容由北京京国艺科技发展有限公司为您提供，今天我们来分享电子天平密度仪的相关内容，希望对同行业的朋友有所帮助！

- 镀金陶瓷电容传感器；
- 电子天平配合密度的测试装置，可实现液体、固体的密度测试；
- 铸铝机壳，铝支架，亚克力水槽
- 密度直读，减取烦琐的计算；
- 标准的RS232数据输出功能，山西电子密度仪，可轻易的连接PC和打印机。；
- 全自动零点跟踪、蜂鸣器报警、超载报警功能
- 被测物空气中质量： 0.25g；
- 被测物空气中受到的浮力： < -0.125；
- 外形尺寸，270*200*265； 重量;6.5kg
- 一体成型水槽尺寸，165*115*85

· 白色背光液晶显示；

电子密度仪多少钱-山西电子密度仪-北京京国艺(查看)由北京京国艺科技发展有限公司提供。北京京国艺科技发展有限公司(www.jingguoyi.com)实力雄厚,信誉可靠,在北京海淀区的机械加工等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将引领京国艺科技和您携手步入辉煌,共创美好未来!同时本公司(www.51cejinyi.cn)还是从事贵金属分析仪,测金仪,黄金检测仪的厂家,欢迎来电咨询。