

振动流化床干燥机优惠 振动流化床干燥机 步群干燥

产品名称	振动流化床干燥机优惠 振动流化床干燥机 步群干燥
公司名称	常州步群干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	常州市三河口工业园区
联系电话	13584376168

产品详情

晶体颗粒状振动流化床干燥机ZLG6 × 0.75

晶体颗粒状振动流化床干燥机ZLG6 × 0.75工作原理：

物料自进料口进入机内，在振动力作用下，物料沿水平方向抛掷向前连续运动。热风向上穿过流化床和湿物料换热，湿空气经旋风分离器除尘后由排风口排出，干燥物料由排料口排出。

晶体颗粒状振动流化床干燥机ZLG6 × 0.75参数要求：

物料状态：晶体颗粒状；

物料熔点温度：180 °；

物料密度：0.84g/cm³；

物料粒径：细小颗粒和少量粉尘状；

干燥前物料自由水分含量：10%；

干燥后要求物料自由水分含量：0.3%；

干燥前物料进料温度：常温；

干燥后物料出料温度：45 ；

干燥后物料出料需进行筛分；

自控电器仪表要求：

电机生产厂：国产品牌；

电机防护等级：IP55，振动流化床干燥机，绝缘等级：F级，温升等级：B级；

各工艺参数在控制柜上控制和显示：

床层温度、出风温度远传显示；

进风温度远传显示并控制；

床层压力远传显示。

手动阀控制气体流量；

自动蒸汽调节阀生产厂：

噪声要求：距设备1米处 < 85dB(A)；

压力管道法兰标准：HG20592；风管法兰等按供货方企业标准。

振动流化床干燥机的技术参数

振动流化床干燥机的技术规格：

尺寸型号	A	B	C	D	E	F	重量 (kg)
ZLG3 × 0.30	3000	300	1350	900	430	1650	1250
ZLG4.5 × 0.30	4500	300	1350	900	430	1650	1250
ZLG4.5 × 0.45	4500	450	1550	950	430	1700	1670
ZLG4.5 × 0.60	4500	600	1650	950	430	1700	1670
ZLG6 × 0.45	6000	450	1650	950	430	1700	2100
ZLG6 × 0.60	6000	600	1700	1000	500	1700	2410
ZLG6 × 0.75	6000	750	1850	1000	600	1850	2840
ZLG6 × 0.9	6000	900	2000	1000	600	1850	3160
ZLG7.5 × 0.60	7500	600	1850	1000	600	1850	3200
ZLG7.5 × 0.75	7500	750	2000	1000	600	1850	3600
ZLG7.5 × 0.9	7500	900	2100	1000	600	1850	4140
ZLG7.5 × 1.2	7500	1200	2500	1150	800	2050	5190

ZLG4.5 × 0.45迷迭香提取物振动流化床干燥机物料条件：

物料名称：迷迭香提取物

产量：50kg/h

物料比重：0.3g/cm³

粒度：大约 2mm

干燥方式：直线振动流化床

物料与热空气接触方式：穿流式

热源和加热方式：饱和蒸汽（0.6Mpa，165℃）

产品出料方式：主机

除尘方式：旋风

大气压力：101.325KPa

环境温度：20℃

相对湿度：73%

ZLG4.5 × 0.45迷迭香提取物振动流化床干燥机组特点：

1. 上下床体之间可采用新式的快开式结构，元明粉振动流化床干燥机，能迅速移动床体，方便系统的彻底清洗。
2. 床板采用激光冲孔的方式制作，有效避免床板在普通打孔工艺中的变形现象。
3. 下床体采用不锈钢无缝钢管支撑，振动流化床干燥机酒糟，床体结构更坚固，延长设备使用寿命。
4. 物料受热均匀，热交换充分，干燥强度高，比普通干燥机节能30%左右。
5. 振动源采用振动电机驱动，运转平稳，维修方便，噪音低，寿命长。
6. 流态化稳定，无死角和吹穿现象。
7. 可调性好，适应面宽。
8. 对物料表面损伤小，可用于易碎物料的干燥，振动流化床干燥机优惠，物料颗粒不规则时亦不影响工作效果。
9. 采用全封闭式的结构，有效地防止了物料与空气间的交叉污染，作业环境清洁。

振动流化床干燥机优惠-振动流化床干燥机-步群干燥(查看)由常州步群干燥设备有限公司提供。“干燥设备,制药设备,化工设备”就选常州步群干燥设备有限公司(www.czbq.cc),公司位于:常州市三河口工业园区,多年来,步群干燥坚持为客户提供好的服务,联系人:牟新军。欢迎广大新老客户来电,来函,亲临指导,洽谈业务。步群干燥期待成为您的长期合作伙伴!