

2024上海劳保会-春季劳保展

产品名称	2024上海劳保会-春季劳保展
公司名称	展会咨询
价格	.00/件
规格参数	
公司地址	上海市奉贤区海坤路1号1幢
联系电话	13761483430 13761483430

产品详情

劳保，是劳动保护用品的简称，安全防护，即安防，所谓安全，就是没有危险、不受侵害、不出事故；所谓防护，就是防备、戒备，保护安全的一种措施。劳动保护的简称。

本届展会于2024年4月25-27日在上海新国际博览中心举行，展览面积约8万平方米，参展商数量超过1200家

-----劳保小知识-----洗眼器可分为哪几种 不同类型洗眼器的正确使用方法

洗眼器产品是工业安防中常见的眼部防护用品，当发生有毒有害物质（如化学液体等）喷溅到工作人员身体、脸、眼或发生火灾引起工作人员衣物着火时，用于紧急情况下，暂时减缓有害物对身体的进一步侵害。洗眼器一般分为复合式洗眼器、立式洗眼器、挂壁式洗眼器、台式洗眼器、便携式洗眼器，紧急喷淋器六大类，下面应急救援技术展给大家介绍一下不同类型洗眼器的使用方法。

1、复合式洗眼器

复合式洗眼器使用方法：取下复合式洗眼器防尘盖，只要用手轻轻推手，清洁水会自动从洗眼喷头出来，用后须将手推阀复位并将防尘盖复位。

应急救援技术展了解到，复合式洗眼器是配备喷淋系统和洗眼系统的紧急救护用品，直接安装在地面上使用。当化学品物质喷溅到工作人员服装或者身体上的时候，可以使用复合式洗眼器的喷淋系统进行冲洗，冲洗时间至少大于15分钟，复合式洗眼器广泛适用于石油、化工、电力、电子和港口等行业存在着化学物质的工作场所使用。

2、立式洗眼器

立式洗眼器使用方法：手动顺时针方向推动洗眼手柄，打开洗眼开关进行清洗(如有手脚联动功能，可踩踏，可出水)，使用后手动逆时针方向拉回手柄开关，关闭水源。

应急救援技术展了解到，立式洗眼器可以对遭受化学物质喷溅的面部和眼部进行冲洗，直接安装在工作场所的地面上。除了具有抗一般性化学品物质的腐蚀外，还可以抗氯化物、氟化物、硫酸和浓度超过50%草酸等化学物质的腐蚀。广泛应用于石油、化工、医药、消防、电力和港口等场所。

3、壁挂式洗眼器

壁挂式洗眼器使用方法：用手轻推手推阀，清洁的水源就从洗眼器喷头处自动喷出。双眼靠近洗眼器喷头，用大量清水冲洗，冲洗时间建议在15分钟。用完后将手推阀复位并将防尘盖盖好。

壁挂式洗眼器只有眼部冲洗系统而没有喷淋系统,直接安装在工作现场的墙壁上,进口端连接饮用自来水。广泛适用于石油、化工、医药、电子等行业。

4、便携式洗眼器

便携式洗眼器使用方法：按逆时针方向旋转充气筒手柄，取出充气筒，在容器内加纯净水至12升量值处。加水完毕后，再旋紧锁母即可。旋转充气筒手柄将其从充气筒定位槽拉出，推拉此手柄开始充气，至排气阀自动放气止。充气完毕后，将此手柄旋入充气筒定位槽固定；需要冲洗时，握紧洗眼阀手把即出水，拉下推钮固定水流，冲洗完毕后上推推钮，松开手把即关闭。

便携式洗眼器适用于无固定水源或者需要经常变动工作环境的地方，比如建筑工地，勘探开发等，可分为普通型便携式洗眼器和压力式便携式洗眼器。一般可应用于海上油田、沙漠油田、疾病预防控制中心、港口等处。

5、台式洗眼器

台式洗眼器使用方法：手持台式洗眼器，用力压下手柄，洗眼水自动喷出，就可以使用了。

台式洗眼器可以直接安装在工作现场的台面上，该洗眼器主要用于工厂实验室、学校实验室或者医院实验室。台式洗眼器的救护半径为5米，只有洗眼系统，只能够对面部、眼部、脖子和手臂等部位进行冲洗。

6、紧急喷淋器

紧急喷淋器使用方法：站在喷头下方，拉下阀门拉手，清洁水会自动从喷头喷出。喷淋之后立即上推阀门拉手使水关闭。

紧急洗眼喷淋器有洗眼器和喷淋器两套装置，即可用于眼部、面部紧急冲洗，也可用于全身淋洗，其中洗眼器的使用方式与理化室内的相同。

以上是应急救援技术展小编带来的洗眼器相关资讯，您如果有兴趣深入了解，