

??50????????????????????????????????????(????M???W???T????????????100?mm?????
????????????????????????RS232????????USB????????????????????????????????390*
?220*?170 (mm)?????3.65kg

深圳莱希特LXT-500胶囊壳水分检测仪应用行业：

??[Recht]????????????????????????????
??
?????????????

深圳莱希特LXT-500胶囊壳水分检测仪测试方法

- 1、接通电源，开机通电
- 2、取样，放入样品盘中，样品zui好大于0.5g
- 3、开始测试
- 4、测量完毕，仪器显示zui后的检测结果（%）。

??
??2000????????250????????30????
??

??????????