

美国Ocular OG3M眼科通用诊断三面镜

产品名称	美国Ocular OG3M眼科通用诊断三面镜
公司名称	沈阳明威仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:Ocular 型号:OG3M 产地:美国
公司地址	辽宁省沈阳市皇姑区昆山中路2号14-6（注册地址）
联系电话	13166712402

产品详情

美国Ocular OG3M眼科通用诊断三面镜

Ocular公司建议你使用抗反射涂层处理的透镜，以利于您的检查和治疗效果更好。

Laserlight 抗反射涂层与我们的镜头一起给你提供清晰明亮，杂光反射少的影像。不沾水的性质使其易于清洗。每一种涂层均可以低杂光反射率和高透射比。另外，对于不可见光激光来说，例如Nd:YAG激光，涂层的低反射率可以进一步增强。也就是说，Ocular YAG透镜适合可见光和二极管激光，单是Ocular氩/二极管透镜不建议使用Nd:YAG激光。

裂隙灯检查要求图形清晰并且较少的杂光。许多眼科医生使用激光透镜作为检查用镜使用。因为激光镜的分辨率和放大镜率更高。对于激光设备来说，治疗激光束的透射率应该保证，因为它对于激光能量作用与目标组织的反应是重要的。激光束与裂隙灯光源的反射应该减少。尽管减少这些反射会影响到一些安全因素，但是我们主要应该考虑的是组织影像的对比度和分辨率。

OCULAR厂家的间接镜都有激光增透镀膜，可以让激光更好的通过镜子。

OG3M眼科通用诊断三面镜：经典的Goldmann三面镜有59°、67°、73°三个镜角度，可以观察周边眼底以及前房角。中央的透镜可以观察36°范围内的后极部。影像放大0.80x。

所有的Ocular透镜均有高品质的复合材料或玻璃制成。每款透镜均用精心挑选的材质制成。设计考虑了影像质量，消毒方法，耐用性，人体力学，重量和造价等因素。

产品均不含乳胶

OG3M眼科通用诊断三面镜参数：

影像放大： 0.80x

激光点放大： 0.93x

接触直径： 18mm

镜高： 32mm

静态视野： 140°

同时本公司销售Ocular系列手术镜、诊断镜、眼底镜、激光镜、房角镜、间接透镜等眼科专用镜头。