

高温管式炉 上海管式炉 合肥扩凯质量好

产品名称	高温管式炉 上海管式炉 合肥扩凯质量好
公司名称	合肥扩凯机电设备有限公司业务部
价格	面议
规格参数	
公司地址	安徽省合肥市政务区中侨中心C座2109-2110室
联系电话	18656504065 18656504065

产品详情

立式真空管式炉一般由对流室、辐射室和烟囱三大部分组成。在对流室和辐射室内敷设炉管，在烟囱内设有烟道挡板。高温气氛炉在辐射室的底部、侧壁或上部，安装燃烧器。一个比较先进的加热炉还备有烟气的热回收系统和空气、燃料比控制系统等。燃料油或燃料气在管式炉内燃烧，油品或其他介质在炉管中以很高的速度流动。加热炉的作用就是为转化能量创造条件，将燃料燃烧放出的热量，首先传递到管式炉管的外表面，然后通过炉管的金属管壁传递给油品或其他介质。这样，油品或其他介质就被加热到工艺上所需要的温度，高温管式炉，带足热量进入下一工艺设备，进行相变化，或进行裂解反应等工艺过程，以生产石油和化工产品。

管式炉如何正确的安装：

1、炉体的安装

管式气氛炉可放置在工作台上，管式炉厂家，以适合工作人员的操作高度，工作台的有效承载应大于200kg。

2、电气的安装

电源配置：220V。按用户的电控柜配置功率应大于6Kw。

热电偶的安装：插入炉膛内深度为25mm，真空管式炉，采用N分度号补偿导线与控温仪表联接。注意：应先装石英管后装热电偶，热电偶不能与石英管接触。

电炉和控制柜整体接地，接地线接地电阻应小于4Ω。

电阻丝接线方式：二根并联，电源：单相220V。同时由于运输等原因，应检查炉体各螺钉的紧固情况，上海管式炉，确认无误。

管式炉均系采用国际先进技术研制开发的高性能高节能的新型电炉，有单管、双管、卧式、可开启式、立式、单温区、双温区、三温区等多种管式炉型。主要应用于大专院校、科研院所、工矿企业等实验和小批量生产之用。具有安全可靠、操作简单、控温精度高、保温效果好、温度范围大、炉膛温度均匀性高、温区多、可选配气氛、抽真空炉型等。

管式炉注意事项：

- 1、样品的安装和支撑架的热导率应低，以保证试验样品与安装和支撑架间处于一种绝热状态。
- 2、在温度试验设备结束测试以后，迅速取走试验样品会对样品产生不必要的应力，并可能得到意想不到的结果。因此，管式炉必须在试验样品冷却到环境温度后才能取出样品。
- 3、检查试验区内有无油气等易挥发性物质，检查有无气味的物质，这类物质试验后果必须预先进行确认。
- 4、管式炉注意确认试验区内试验样品的温度状况。
- 5、为保持温度区内温度一致，需要尽可能保证试验环境温度及设备动力电源波动最小，确保试验样品不产生热辐射并不吸收热量从而保证试验区温度平稳。

高温管式炉-上海管式炉-合肥扩凯质量好由合肥扩凯机电设备有限公司提供。合肥扩凯机电设备有限公司（www.hfkuokai.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！