

口罩细菌过滤效率（BFE）检测仪

产品名称	口罩细菌过滤效率（BFE）检测仪
公司名称	上海今森检测设备有限公司
价格	100000.00/台
规格参数	品牌:今森 型号:KS-554B 产地:上海
公司地址	上海市奉贤区南桥镇万宾路235号1号楼
联系电话	67180157 13916948217

产品详情

????

KS-554B???????(BFE)??????YY 0469-2011 ??????????B??B.1??B.2????????????????????
 ??????ASTMF2100?ASTMF2101???EN14683?????????

????

??

???? ?

??A?B??4?????Andersen????????????????????????????????
 ???USB?????U??

??????

控制方式	采用先进的PLC控制，做到智能化控制方式	
显示方式	真彩色液晶显示（标配7寸威纶16：9触摸屏），可做到客户的人性化操作界面的升级	
数据输出	测试结束时，设备自动判定合格与不合格	

	生成测试报告测试报告打印	
上位机软件	实现测试报告的自动编号、存储和打印	
箱体结构	冷板加gao档烤漆	
按钮开关	gao档金属按钮	
A路采样流量	参数范围：28.3L/min	
	分辨率：0.1L/min	
	zui大允许误差：优于 $\pm 2.5\%$	
B路采样流量		
	分辨率：0.1L/min	
	zui大允许误差：优于 $\pm 2.5\%$	
喷雾流量	(8~10) L/min	
	分辨率：0.1L/min	
	zui大允许误差：优于 $\pm 5.0\%$	
蠕动泵流量	(0.006~3) mL/min	
	分辨率：0.001mL/min	
	A路流量计前压力	参数范围：(-20~0) Kpa
分辨率：0.01Kpa		
zui大允许误差：优于 $\pm 2.5\%$		
B路流量计前压力	参数范围：(-20~0) Kpa	
	喷雾流量计前压力	参数范围：(0~300) Kpa
	分辨率：0.1Kpa	
气雾室负压	参数范围：(-90~-120) pa	
	分辨率：0.1pa	
	zui大允许误差：优于 $\pm 2.0\%$	
工作温度	(0~50)	
柜体负压	(-50~-200) pa	
数据存储能力	> 100000组	
高效空气过滤器特性	对0.3 μm 以上粒子的过滤效率 99.99%	
气溶胶发生器质量	平均颗粒直径 (3.0 \pm 0.3) μm , 几何标准差 1.5	
双路4级安德森	级 > 7 μm , 级 (4.7~7) μm , 级 (3.3~4.7) μm ,	
样器捕获粒径	(2.1~3.3) μm	
气雾室尺寸	(长600*直径85*厚3) mm可定制	

阳性质控采样器粒子总数	(2200 ± 500) cfu	
负压柜通风流量	5m ³ /min	
负压柜门尺寸	(长1000*宽730) mm可定制	
主机尺寸	(长1180*宽650*1300) mm可定制	
支架尺寸		
仪器噪声	< 65dB	
电源	AC220V ± 10% , 50Hz	