

# 信阳弯沉仪 河南鑫奕佳 弯沉仪

产品名称	信阳弯沉仪 河南鑫奕佳 弯沉仪
公司名称	河南鑫奕佳仪器设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	郑州市二七区航海路
联系电话	18638549034

## 产品详情

箱门闭合松紧能调节，整体成型的硅橡胶门封圈，弯沉仪厂家，确保箱内高度。

储存、加热、试验和干燥都是在没有氧气或者充满惰情气体环境里进行，所以不会氧化。

电热鼓风干燥箱控制执行系统：温度控制器采用触摸按键、数显LED显示、PID智能控制仪表；Pt100铂电阻测温传感器；

电热鼓风干燥箱保护系统：  
整机保护系统由超温保护及报警装置构成。保证了执行元器件及试件的完好。

鼓风干燥箱 产品用途：

鼓风干燥箱 适用于工矿业企业实验室、科研单位作干燥、烘焙、熔蜡、灭菌、固化使用。

电热鼓风烘箱工作原理：电热鼓风烘箱是用数显仪表与温度传感器的连接来控制工作室的温度，采用热风循环送风来干燥物料，热风循环系统分为水平送风和垂直送风，均经过专业设计，风源是由电机运转带动送风风轮，使吹出的风吹在电热管上，形成了热风，将热风由风道送入电热鼓风烘箱的工作室，且将使用后的热风再次吸入风道成为风源再度循环加热，大大提高了电热鼓风烘箱温度均匀性。如电热鼓风烘箱箱门使用中被关闭，可借此送风循环系统迅速恢复操作状态温度值。

## 振动压实成型机

振动压实成型机符合中华人民共和国交通行业标准《JT/T 739-2009 振动压实成型机》标准，本标准适用于采用振动压实方法成型半刚基层材料试件的振动实成型机的生产，检验和使用。

试料准备对集料进行筛分，按预定级配配好集料。如果集料的粒径不大于31.5mm，则直接备料；如果有大于31.5mm的粒径含量超过20%，则过31.5mm筛备用，筛分后记录超尺寸颗粒的百分率。在预定做击实试验的前一天，用弯沉仪，取有代表性的试料测定其风干含水量。对于细粒料应不少于100g，弯沉仪，对于中粒料，试料应不少于1000g；对于粗粒料的各种集料，试料应不少于2000g。同时测定石灰和水泥的含水量。

## 粗集料分样器

JL-1粗集料分样器主要用途：广泛用于机械、电子、冶金、化工、天文、轻工、农业等各行业和科研、教育、国防等部门，企业产品遍及国内外，信阳弯沉仪，深受国内外厂家及客商的欢迎。

设备在订货方正式验收合格后，视为正式交货。设备三包期为正式交货之日起一年。在三包期内，供货方对设备出现的各类故障及时免费维修服务。对非人为造成的各类零件损坏，及时免费更换。保修期外设备在使用过程中发生故障，供货方及时到订货方服务，积极协助订货方完成维护。

信阳弯沉仪-河南鑫奕佳(在线咨询)-弯沉仪由河南鑫奕佳仪器设备有限公司提供。河南鑫奕佳仪器设备有限公司（[www.hnxinyijia.com](http://www.hnxinyijia.com)）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是全网商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！