

# 医用卫生口罩ce认证en14683

产品名称	医用卫生口罩ce认证en14683
公司名称	国瑞中安集团-实验室
价格	1000.00/个
规格参数	
公司地址	深圳市光明区凤凰街道塘家社区光明高新产业园2号楼1层
联系电话	15815880040 15815880040

## 产品详情

有CE认证的民用口罩符合EN13795标准中腰、脚口松紧带将缝头缝合在服装里部，将松紧带缝合在上衣中腰缝头上，缝头向上倒，将松紧带盖住，再使用平缝机扎0.4cm明线，使松紧带不外露，缝头不起翘。安徽天达旅游用品有限公司生产防护服日产量达1.6万件，有出口欧盟的CE认证证书。

一次性防护服材料性能评价标准：防护性防护性能的评价方法主要有静水压、沾水试验、冲击渗透、喷淋、血液渗透以及微穿透和颗粒过滤效率等。

防护服是指医务人员(、护士、公共卫生人员、清洁人员等)及进入特定卫生区域的人群(如患者、探视人员、进入感染区域的人员等)所使用的防护性服装。其作用是隔离菌、有害超细粉尘、酸碱性溶液、电磁辐射等，保证人员的安全和保持环境清洁。

中腰、脚口松紧带将缝头缝合在服装里部，将松紧带缝合在上衣中腰缝头上，缝头向上倒，将松紧带盖住，再使用平缝机扎0.4cm明线，使松紧带不外露，缝头不起翘。重复使用型使用后需要经过洗涤、高温消等措施，通常材料的舒适性更好，但防护性能通常较差，洗涤、消过程也会增加大量的人力及水资源成本，通常对防护性要求小的日常工作服(白大褂)多采用这种类型。这两处结合缝以松紧带抽紧方式固定服装穿着。

一次性防护服使用后即废弃无需消、洗涤，使用方便、可避免交叉感染，但一次性材料降解慢，容易造成环境污染，通常对防护性要求高的手术服、隔离衣多采用这种类型。重复使用型使用后需要经过洗涤、高温消等措施，通常材料的舒适性更好，但防护性能通常较差，洗涤、消过程也会增加大量的人力及水资源成本，通常对防护性要求小的日常工作服(白大褂)多采用这种类型。

有CE认证的民用口罩符合EN13795标准中腰、脚口部位由于是内衬松紧带，所以采用双面热风条黏合工艺，密闭缝头、双层保护、不透气不透水、内部干净、迅速穿着不宜挂丝。

这两处结合缝以松紧带抽紧方式固定服装穿着。中腰、脚口松紧带将缝头缝合在服装里部，将松紧带缝合在上衣中腰缝头上，缝头向上倒，将松紧带盖住，再使用平缝机扎0.4cm明线，使松紧带不外露，缝头不起翘。中腰、脚口部位由于是内衬松紧带，所以采用双面热风条黏合工艺，密闭缝头、双层保

护、不透气不透水、内部干净、迅速穿着不宜挂丝。

一次性防护服材料性能评价标准：防护性防护性能的评价方法主要有静水压、沾水试验、冲击渗透、喷淋、血液渗透以及微穿透和颗粒过滤效率等。GB19082-2003规定了沾水等级不低于GB3级，静水压则要求17cmH<sub>2</sub>O不得渗透，还要求合成血液不能透过防护服材料；EN13795规定标准性能和高性能的低危区域于态微透过 2nLogo(CFU)，高危区域湿态微透过 8手术服和手术洞巾分为标准性能和高性能，每种性能分为高危区域和低危区域，对手术服静水压要求分别为 20cmH<sub>2</sub>O， 10cmH<sub>2</sub>O， 100cmH<sub>2</sub>O， 10cmH<sub>2</sub>O，手术洞巾的要求分别为 30cmH<sub>2</sub>O， 10cmH<sub>2</sub>O， 100cmH<sub>2</sub>O， 10cmH<sub>2</sub>O；AAMI PB70规定1级、2级、3级液体透过量分别 4.5g、 1.0g、 10g，2级、3级耐静水压值分别为 20cmH<sub>2</sub>O、 50cmH<sub>2</sub>O，4级手术衣要求血液不渗透、手术洞巾要求噬菌体不透过；NFPA1999要求整理喷淋试验中不透水，穿透性试验中无噬菌体透过，喷淋试验溅射率 70%；YY/T0506规定的指标要求和EN13795一致。

更多详情联系航天检测贾经理：18814027574