

测硫的仪器 煤质分析定硫仪 实验室全硫含量化验机

产品名称	测硫的仪器 煤质分析定硫仪 实验室全硫含量化验机
公司名称	鹤壁市华源仪器仪表有限公司
价格	12000.00/套
规格参数	品牌:华源 型号:HYDLY-8 产地:河南
公司地址	鹤壁市朝阳街（市敏感仪器厂院内）
联系电话	86-03922191366 13939261065

产品详情

测硫的仪器、煤质分析定硫仪、实验室全硫含量化验机鹤壁华源生产企业，主要用于测定煤炭、钢铁、石墨和各种可燃物中的全硫含量，是煤炭、电力、化工、建材、冶金、地质勘探、商检、环保检测等部门实验室的常用仪器，符合国标GB/214-2007《煤中全硫的测定方法》的要求。

性能介绍：

- 1.该煤炭彩屏智能定硫仪一体化组件结构，配有7寸彩色触摸屏，既可以触摸感应操作，又可用计算机程序控制。中文提示、图文并茂菜单式操作界面，直观易学、操作方便，仪器结构简单、性能稳定可靠。
- 2.具备现场实时的故障隐患监控诊断提示功能,可把故障隐患消灭在萌芽状态,减少故障继续发展的可能性.另外具有详尽的图文并茂的故障处理步骤图片,可大大减少该仪器的售后维护费用和精力。
- 3.采用完善的模糊PID速度控温程序,智能判断并适应不同阻值的硅碳管，线性化升温，控温精度高，另外也很好的保护了硅碳管，并大大延长了硅碳管使用寿命。
- 4.该仪器可以用拼音输入法输入汉字,可支持汉字试样名,方便用户试样管理，测量结果可长期保存，可供查询、打印。
- 5.本系统将高温炉、磁力搅拌器、空气净化装置、电解池、自动送样机构、单片机控制线路合理地放置在同一机箱内，使整机具有系统美观、体积小、放置与连接方便、操作与日常维护简单等优点。

技术参数：

- 1.测试原理 库仑滴定法
- 2.测硫分辨率 0.001%

3.测硫范围 0.1% ~ 40% (超出范围请特殊定制)

4.试样重量 50.0mg (输入范围0.1mg ~ 99.9mg) 超高的硫含量试样可以少称重，超低硫含量试样可以多称重，方便其他物质分析

5.测试时间 4 ~ 8分钟(自动判断滴定终点,具体时间依试样种类和重量而定)

6.测试温度1150 (煤 焦炭) 920 (油)。温控范围400-1200 方便进行其他物质分析

7.控温精度 ± 2 。

8.精密度 符合GB/T214-2007

9.准确度 在标准样品的允许误差范围内，符合国标

10.供电电源 220V 50Hz；宽电源电压设计，可以在160v-260v之间正常使用。

11.仪器功耗 3kw。（合理设计，节能环保。）

12.试样数量 1个/次

13.外型尺寸 500mm × 400mm × 730mm

14.仪器净重 约40kg

标准配置：

石英舟2个，异径管2支，硅炭管1支，瓷舟10个，电解池1个，变色硅胶1瓶，配制电解液260ml，净化装置1套。