

# 真空低温喷雾干燥机 青岛小型喷雾干燥机

产品名称	真空低温喷雾干燥机 青岛小型喷雾干燥机
公司名称	上海禹熠仪器有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	上海市闵行区漕宝路1108号512室
联系电话	13661845634

## 产品详情

上海禹熠仪器有限公司[禹熠仪器] 全国厂家直销! 品质保证!

实验仪器属于精密设备 客户订单录档案 免费1年质量保质,任何问题提供配件保养维护

禹熠仪器专注以实验仪器设计、研发,生产,销售为核心的仪器企业,目前热卖销售有分离/萃取/纯化仪器, 制样/消解/合成仪器, 恒温/加热/干燥仪器, 混合/分散/粉碎仪器, 环保监测仪器等等。

一、产品说明：实验室真空喷雾干燥机专为热敏物料精心开发而成，整机设计紧凑，自成一体，无需其他设施即可运行。一键式开机，彩色大液晶触摸屏操作，可采用完全自动或人工监控两种运行模式，方便操作和实验过程的监控，特别是实现了低温条件（50℃）物料的瞬间干燥，为热敏物料提供了极为方便极为安全的干燥方法，如酶制剂活菌等生物制品，含糖量高的中药天然产物提取物，不耐热的高分子材料，遇热气化的材料等等。

二、主要特征：1、喷雾干燥整个实验过程在真空环境里完成，大大降低了物料干燥温度，解决了热敏性物料喷雾干燥的难题；2、彩色触摸屏操作，全中文操作界面：加热温度PID恒温控制，蠕动泵进料速度可以随时调节；3、内置进口全无油空压机，喷粉的粒径呈正态分布，流动性非常好，而且噪音非常低，符合国家实验室噪音标准；4、喷雾头为同心喷雾头，雾化时确保没有任何偏心而导致喷到瓶壁一侧，喷雾头安装后可以上下移动，以利于调整雾化位置改善喷雾干燥效果；5、二流体喷雾的雾化结构，采用优质不锈钢材料精密制造，设计紧凑，无需附属设备，方便使用，历久如新；6、为了满足用户在实验

范围调节各项参数的要求，在干燥温度控制的设计上采用实时调控PID恒温控制技术，使全温区控温准确；7、在低温（50~80℃）条件下完成瞬间喷雾干燥，在这种干燥条件下，易氧化、易挥发、热敏性的物质都能很好保持化学结构及生物活性；8、进料量可通过进料蠕动泵调节。三、技术参数：

产品型号	YY-1500D
额定物料处理量	1500mL/H
样品量	50mL（视物料固形物含量差异）
加热控温精度	±1
额定处理量	800mL/H
整机功率	6KW/380V
真空度	-0.05 ~ 0.06MPA

喷嘴口径: 0.5mm、0.7mm、1mm、1.5mm、2mm 可选，并可根据客户要求定制