

# 适用于精密金属零部件光学透镜陶瓷等机械加工的HD-6溶剂型清洗剂

产品名称	适用于精密金属零部件光学透镜陶瓷等机械加工的HD-6溶剂型清洗剂
公司名称	北京义昌科贸有限公司
价格	35.00/公斤
规格参数	分类:精密电子仪器清洗剂 型号:HD-6 品牌:航伊达
公司地址	北京市房山区长阳镇葫芦垡村西万兴路86号D-061
联系电话	80361961

## 产品详情

分类	精密电子仪器清洗剂	型号	HD-6
品牌	航伊达	香型	无
PH值	中性	保质期	12(月)

### hd-6溶剂型清洗剂

hd-6清洗剂是一种环保溶剂型清洗剂，具有良好的清洗能力和良好的环境兼容能力，经处理后可再生使用。

#### 性能及应用

本品主要适用于各种金属零部件、光学透镜等制品表面的润滑油/脂、抛光剂和研磨剂、粘合剂等细小颗粒的清洗，不腐蚀工件表面，适用于各种精密金属零部件、光学透镜、陶瓷等机械加工、组装、维护保养等过程的清洗。

#### 使用方法

直接清洗设备配合使用，建议使用完全闭合回路溶剂循环系统，推荐使用safe-tainer系统；亦可使用真空清洗系统、浸泡清洗、超声清洗等。

定期检测清洗剂ph，若出现偏离，通过添加溶剂添加剂来进行调节。

#### 特点

- 较低表面张力，优异的清洗性能，对动植物油脂、矿物油脂以及无机物有较强的溶解能力
- 干燥后无残留
- 较低毒性，良好的环境兼容性
- 稳定性高
- 沸程短

#### 注意事项

- 使用环境应该通风良好，避免高温明火；避免皮肤直接接触。原桶密封存放在阴凉干燥处。水雾、二氧化碳、灭火乾粉、泡沫为灭火介质。
- 使用过程中定期检测清洗剂ph，尤其是在工艺发生变化（参数、污染物、工件等的变化）时。

#### 储存

密封储存于阴凉、通风的库房。远离火种、热源。防止阳光直射。保持容器密封。应与氧化剂分开存放，切忌混储。

#### 理化指标

项目	技术参数
外观	无色均匀液体
沸点( , 760mmhg)	170-175
闪点( , 闭杯)	63
比重(g/cm <sup>3</sup> 20 )	0.86-0.91
蒸汽压(mmhg 20 )	0.85
表面张力(25 dyn/cm)	27.5
水中溶解度( 25 g/100g水)	5.5
水的溶解度(25 g/100g溶剂)	15.5
自燃温度( )	260

#### 包装规格

本品在无特殊要求时，均为200升/桶。

#### 保质期

一年