

氧化铁立式砂磨机0.5L

产品名称	氧化铁立式砂磨机0.5L
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

氧化铁（ferric oxide），化学式 Fe_2O_3 。红色或深红色无定形粉末。相对密度5~5.25,熔点1565（同时分解）。不溶于水,溶于盐酸和硫酸,微溶于硝酸。遮盖力和着色力都很强,无油渗性和水渗性。在大气和日光中稳定,耐污浊气体,耐高温、耐碱。本品的干法制品结晶颗粒粗大、坚硬,适用于磁性材料、抛光研磨材料。湿法制品结晶颗粒细小、柔软,适用于涂料和油墨工业。

我们的地址：江苏常州郑陆和平工业园区电话：05198-88968880联系手机：18136711288 期待您的咨询

化合物立式砂磨机0.5L

化合物（ferric oxide），化学方程式 Fe_2O_3 。别称烧褐铁矿、烧赭土、铁丹、铁红、红粉、水城威尼斯红（主要成分为化合物）等。，溶于于强碱，中强酸，外型为红棕色粉末。其红棕色粉末为一种低等色浆，工业生产上称氧化铁红，用以漆料、印刷油墨、硫化橡胶等工业生产中，可做为金属催化剂，夹层玻璃、晶石、金属材料的抛光剂，可作为炼铁原料。

化合物立式砂磨机0.5L自主创新的设计方案：

- 1、无水泵密封：避免机封泄露、毁坏、检修的困惑
- 2、无不锈钢筛网：避免不锈钢筛网阻塞、不用清除塞网、不用筛珠

化合物立式砂磨机0.5L极细碾磨：

- 1、可应用 0.毫米磨介球，碾磨至100nm下列

化合物立式砂磨机0.5L超高效率碾磨：

- 1、驱动力关键对大颗粒物合理碾磨，高效率比传统式研磨设备提升50%之上。

化合物立式砂磨机0.5L超窄粒径：

- 1、离心分离机等级分类碾磨作用，使细颗粒物碾磨频次少，可避免过磨
- 2、大细颗粒物料碾磨频次多，迅速被研磨
- 3、最后商品粒度十分匀称，遍布窄小

五、砂磨机型号规格：1.5L、5L、15L、30L、60L、100L