

# 陕西榆林RG-18便携式快速密闭罐 常温保存

产品名称	陕西榆林RG-18便携式快速密闭罐 常温保存
公司名称	泰安市北山机械设备有限公司
价格	.00/组
规格参数	型号:RG-18 名称:快速密闭罐 重量:18kg
公司地址	南湖东路9号
联系电话	17515272381 15621559368

## 产品详情

RG-18便携式快速密闭器同类型产品有QC-2快速密闭器，便携式快速密闭材料等。都是两组成分组成的，使用的时候两种材料进行混合使用。

RG-18便携式快速密闭器适用范围：RG-18便携式快速密闭是一种由自身封存气压为动力进行密闭的新型便携式产品，无需任何动力源辅助，它所喷射出化学材料具有一定的强度，粘结性及柔韧性能好，是一种安全、快捷、方便、高效、经济实用的新型密闭产品。便携式快速密闭罐是一种韧性良好的喷涂密闭材料,用于表面密封。体积小、重量轻、携带方便，可重复使用，减少能源的浪费。的密闭仅需十几秒钟即可产生泡沫固体。

RG-18便携式快速密闭器产品特点：适用简单、快捷良好的粘结性能良好的阻燃性能喷涂后即可实现永9性密封柔韧性好便携式快速密闭罐操作说明：使用前认真阅读说明书，储藏环境（10 -30 ）正确使用A：摇晃箱体，使容器内的物料充分混合。使用到一半以上后应保持灌体的水平放置。B：使用者戴好手套和目镜以确保防护。

C：RG-18便携式快速密闭器使用前连接好，导管和-喷头：旋开甲乙两个容器的阀门（逆时针旋转）灌体阀门的旋开程度影响物料的喷涂压力，压力应平等、适中，开始时全部打开，可以达到喷涂效果。（注意：有些阀门有安全锁，需按下阀门才能打开）D:打开阀门后先检查两组料的出料情况，分别扣动扳机把两组料的压力调整，然后手持喷，口距目标物1米，同时扣动两个扳机进行多方向移动喷涂。E：对预防和规则的表面应均匀喷涂厚度为0.5cm佳，对泄漏点和不规则处应集中喷涂，固化后保证喷涂表面均匀，喷涂应遵循少量多次为原则，以能达到黏结度佳效果。F：如果喷涂过程中因故间隔，间隔时间应1分钟。如间隔时间长时需间断扣动扳机防止头被堵，灌体一旦打开，好在一日内使用完毕，以避免主料在输料管内凝固，影响系统的正常使用。