

打浆机 液体打浆机定制 环鑫机械改良

产品名称	打浆机 液体打浆机定制 环鑫机械改良
公司名称	东莞市环鑫机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	东莞市清溪镇葵清路180号2号楼101室
联系电话	13712225335 13712225335

产品详情

分散机

分散机-50L防爆型特点：

- 1、该型号油墨分散机单次搅拌量50L，批次混合量均匀；
- 2、新一代油墨分散机全不锈钢制造，坚固耐用不生锈，方便清理；
- 3、环鑫环保牌节能型油墨分散机低能耗，与同容积的其它混合设备能耗比为1：3；
- 4、环鑫环保牌油墨分散机搅拌容器采用全密封设计，工作时无污染，环保；
- 5、客户可根据不同的搅拌需求选择真空型油墨分散机，果汁打浆机升级版，保证物料的纯净；
- 6、在搅拌过程中，可加入其他助剂进行活化处理，提高产品附加值；
- 7、环鑫环保牌油墨分散机采用台湾铜线马达，电机功率:3KW；主轴转速1400转/分钟；
- 8、分散机物料不断地从径向高速射出，在物料本身和容器壁的阻力下改变流向，与此同时在转子区产生的上、下轴向抽吸力的作用下，又形成上、下两股强烈的翻动絮流。物料经过数次循环，终完成分散过程。

分散设备广泛应用于油漆、涂料、非矿行业、磁记录材料等工业部门的胶水，结构简单，使用方便，是胶水必备的设备。公司一直以“质量好、服务至上、保持专业售后服务”为宗旨，以“恪守诚信、创新、追求永续经营”为理念，您的满意，我们的成功，让我们携手共进，共同发展，共创未来，期待您永远的支持！

分散机

分散机厂家直销

，采用的实验室分散机设计标准，计量科学灵敏，是实验室分散机行业新一代高科技产品。

环鑫牌实验室分散机体积小、转速高，是一款专门针对实验室化工搅拌的实验室分散机。环鑫牌实验室分散机具有以下特点：协力为您服务，是森亚公司所愿与所求，公司一直以“质量好、服务至上、保持专业售后服务”为宗旨，油墨打浆机品质优，以“恪守诚信、创新、追求永续经营”为理念，您的满意，我们的成功，让我们携手共进，共同发展，打浆机，共创未来，期待您永远的支持！

分散机是东莞市环鑫机械有限公司在电动升降油墨分散机的基础上改进而成的新一代液压升降式油墨分散机，于化工、、印染助剂、制药、食品、果汁等行业的快速乳化、分散、混合。

森亚牌油墨分散机使用范围：适用于胶水、果汁、果汁等化工原料的快速乳化、分散、混合。

使用打浆机时应注意的几点：1、打浆机温度锯齿状的高速分散叶盘叶片高速旋转使之具有很高的剪切力，投入能量在叶片近旁，以剪切的形式传递给物料，能量投入的密度较高，而这些能量大部分变成热量使罐内温度上升。因此若处理液体不允许温度上升的，必须用夹套进行冷却。2、时间使用该设备在短时间内（10-15分钟）即可达到物料的终分散冷却。3、打浆机涡流效应在整个分散过程中，应保证有涡流形成。4、转轴转速在不破坏涡流的前提下，机械功率输入是在高转速时实现，此时周边速度高，因此应调整分散盘与容器底部的距离到较佳结果并使用高转速。5、打浆机分散盘选用适当大小的分散盘来达到较佳分散效果。6、物料调整物料配方，选用适当的物料配比与分散盘及转轴速度相对应，以实现较佳分散效果。7、打浆机附件与组合使用齿片式高速分散机时，一般不安装挡板，特别当处理密度小、浮于液面的粉末时，更以无挡板为好。对于低粘度液体，液体打浆机定制，为防止漩涡过高而使液体溢出罐外，或防止粘度很高时不能产生全罐范围内的流动，可采用多层叶轮或与锚式叶轮组合使用。

打浆机-液体打浆机定制-环鑫机械改良(诚信商家)由东莞市环鑫机械有限公司提供。行路致远，砥砺前行。东莞市环鑫机械有限公司（www.huanxjx.com）致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴，与您一起飞跃，共同成功!