

胶囊颗粒干法制粒机LG-300

产品名称	胶囊颗粒干法制粒机LG-300
公司名称	常州力马干燥科技有限公司
价格	.00/个
规格参数	
公司地址	天宁区郑陆镇花园村委周塘桥村116号（注册地址）
联系电话	0519-88968880 18136711288

产品详情

胶囊颗粒物干法制粒机LG-300

机器设备所配置粒设备和动力系统在室内空间上开展防护安装，防止交叉式环境污染；

与众不同的送料系统软件：料仓选用新奇椭圆形构造和通气构造，圆润衔接，提升了原材料的流通性能防止了原材料因流通性差和气阻导致的搭桥等状况，确保生产制造的持续性；

全部与原材料触碰构件便捷拆装，容易清洗，个人工作室密闭式，合理避免烟尘泄露，环境污染；

挤压成型轮选用独特不锈钢板材，确保了可用弯曲刚度和强度，耐蚀性强，防止原材料环境污染；

与众不同的制冷、运输、铺设系统软件：原材料流动性更畅顺，相对密度更匀称，另外合理的操纵送料设备外表温度，防止了因机器设备长期性持续运作造成 原材料溶化粘辊或颗粒物掉色等状况；

与众不同的挤压成型设备：能确保压片糖果工作压力稳定，边料薄厚匀称，辊子空隙自动调节，考虑制成品造粒规定和生产制造的持续性；

与众不同的制冷系统：机器设备选用风冷式或水冷散热技术性，辊子表层升温可控性，并自动调节辊子温度，使边料无融解、黏连、掉色，辊子无冷凝水，合理的减少了环境污染的概率；

胶囊颗粒物干法制粒机LG-300挤压成型设备

辊子应竖直排序，辊子由不锈钢板生产制造，材料合乎加工工艺必须和FDA规定；

辊子设备应非常容易拆装、清理和拆换；

辊子间空隙尺寸由平行线位移传感器精确测量，放置声卡机架内；

辊子转速比选用直流变频变速，转速比可显示信息、设置、调节；

辊子系统软件含有刮片来消除粘在辊子上的原材料，侧密封性和刮片能够调整；

辊子及主轴轴承内部有冷却水安全通道，动密封性坐落于人体内确保不渗漏到商品；

冷却循环水提供机器设备及零部件用金属材质生产制造，可单独于人体外界；

工作中地区用全透明的外罩遮住并安装有贴近过载保护器，外罩有利于拆装和清理，材料要抗腐蚀，并合乎GMP规定。