

# 不锈钢实验台面 苏州临湖 临沂实验台

产品名称	不锈钢实验台面 苏州临湖 临沂实验台
公司名称	苏州临湖实验室设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州市吴中区临湖镇浦庄湖桥工业三区85幢
联系电话	18913591401

## 产品详情

实验室台面一般用什么材料?

实验室装备产品的台面大体分为五种材料：1、酚醛树脂、2、环氧树脂、3、不锈钢、4、花岗岩.

台面分为化学实验台面、物理实验台面、生物实验室台面.

### 1、化学用实验台台面

化学实验室台面通常选用酚醛树脂复合贴面板台面、酚醛树脂实心板台面、环氧树脂台面、陶瓷台面；

#### 1、1、复合贴面板台面：

材料选用1mm厚酚醛树脂化学实验用专用板，基板国产中纤板材料，底面粘贴酚醛树脂普通防火板，周边采用2.0mm厚的PVC材料封边；台面复合厚度为40mm；

#### 1、2、实芯板台面：

材料选用12.7mm厚酚醛树脂板化学实验用专用板，加边后总厚度为25.4mm；周边倒角R10mm；耐高温不超过135 。

#### 1、3、环氧树脂台面：

材料厚度为13mm、20mm、25mm供选择；

特点：a、24小时耐强酸碱腐蚀；b、具有较强的耐磨性、耐冲击性、耐污染性、不弯曲；c、耐高温可达600 ；

## 钢木实验台材质说明

- A. 垂直框架：采用40\*60\*2.0上海宝钢高质量金属型材焊接成型，表面经EPOXY粉体喷涂处理，结构牢固可靠，防腐性能良好，外表美观。
- B. 前梁：采用40\*60\*2.0上海宝钢的钢板冲压成型，临沂实验台，以螺丝或拉钉固定于垂直框架。
- C. 后梁：采用40\*60\*2.0上海宝钢的钢板冲压成型，以螺丝或拉钉固定于垂直框架。
- D. 下梁：采用40\*60\*2.0上海宝钢的钢板冲压成型，以螺丝或拉钉固定于垂直框架。
- E. 调整脚：采用10分螺杆下衬防水防锈橡胶护座，中间衬减震片。
- F. 台面：采用实验室专用13mm荷兰千思板，四周加厚至26mm，沿边双层外修园，耐酸碱，耐水，抗静电，易清洗。
- H. 箱体：三聚qing胺板，吉林露水河E1级，厚度为18mmE1级，周边采用PVC封边条封边。
- I. 门抽屉板：抽屉板、门板包括了所有台柜，全部采用吉林露水河E1级板制作，板材厚度为18mmE1级，周边采用PVC封边条封边。
- J. 隔板：材料选用吉林露水河E1级板，板材厚度为18mmE1级，周边采用PVC封边条封边。
- J. 线槽：采用18mmE1级防潮板制作。

## 全钢吊挂式实验台：

柜体：采用1.2mm厚日本进口一级电解钢板，表面经环氧树脂静电粉末喷涂。

拉手：采用ABS扼手。

整体：整个钢架结构下均配有金属调整脚，可自由调节高度

30-40mm，保证整个柜体水平良好。

铝制台柜骨架与木质台柜的工艺组合，线条柔和，承重性好，组合灵活，利于维修，便于安装运输。是中gao端实验室的选择。其试剂支架立柱采用冷轧钢折弯、冲孔，不锈钢实验台价格，表面经酸洗、磷化、环氧、喷涂、化学防锈处理，耐酸碱腐蚀。每10mm有一调节孔位。试剂架层板采用10-12mm清玻璃，四周车边处理。光滑，不伤手，专业实验台厂家，配玻璃托板及钢板折弯挂钩，可根据舒适要求自由调节高度，边缘配 12mm的不锈钢钢管以防试剂瓶跌落，外形设计美观大方。

不锈钢实验台面-苏州临湖(在线咨询)-临沂实验台由苏州临湖实验室设备有限公司提供。苏州临湖实验室设备有限公司（[www.lhlab.net](http://www.lhlab.net)）位于苏州市吴中区临湖镇浦庄湖桥工业三区85幢。在市场经济的浪潮中拼搏和发展，目前苏州临湖在实验室专用设备中享有良好的声誉。苏州临湖取得商盟认证，我们的服务和管理水平也达到了一个新的高度。苏州临湖全体员工愿与各界有识之士共同发展，共创美好未来。