

# 加茂精工厂家 气动分度器 旋转气缸

产品名称	加茂精工厂家 气动分度器 旋转气缸
公司名称	加茂传动科技（南京）有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市秦淮区常府街75号常府风华苑
联系电话	13814023881

## 产品详情

法兰安装型F

图片注解：

回転方向= 回转方向 キリ= 通孔

割出数により異なる = 因分度数而不同

間欠回転部=间歇旋转部 ポート=气口

キ-溝巾=键槽宽                  深さ=深度

支架安装型S

回転方向= 回转方向 キリ= 通孔

割出数により異なる = 因分度数而不同

間欠回転部=间歇旋转部 ポート=气口

キ-溝巾=键槽宽                  深さ=深度

割出数-分度数 深さ-深

迷你气动分度器是指

迷你气动分度器由非常单纯的部件所构成，旋转气缸厂家，也就意味着耐久性能、故障少，同时在维护、安全性能方面也有突出的表现。

通过凸轮活塞两端的凸轮、凸轮活塞单程即可完成一次分度，旋转气缸，通过此种方式可以实现分度时间高速化（以往产品比较）

轴承螺母

深沟球轴承

单向离合器

从动盖

O型圈

缸体

凸轮活塞

轴

凸轮盖

卡环

气口

气口

图片为MDF30型

密封部分全部为JIS标准品

反转因为单向离合器的原因无法产生。

4.在横向使用的情况下(轴水平)，相对回转中心请将负载配置平衡。悬臂形式等单侧负载的情况下，气动分度器，可能会发生在回转方向上先动作的情况。

5.横向使用时，旋转气缸系列，将载重质量减为一半。

故障的原因为过载运转而凸轮损坏、平行销折断。此情况下会导致无法运转，在此情况下请联系我公司，我们会尽快对应。

6.转台面请勿朝下使用。

7.请尽量制作外径小、重量轻的附属工作台（使用铝合金材质等）

## 8.气动分度器配管尺寸的参考值（管内径）

MT70：2.5 mm MT100：4 mm MT125：5 mm MT200：6.5 mm

加茂精工厂家(图)-气动分度器-旋转气缸由加茂传动科技（南京）有限公司提供。“滚轮齿条,齿圈,中空旋转平台,减速机,分割器等”就选加茂传动科技（南京）有限公司（[www.kamoasia.com](http://www.kamoasia.com)），公司位于：南京市秦淮区常府街75号常府风华苑，多年来，加茂坚持为客户提供好的服务，联系人：张铁成。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。加茂期待成为您的长期合作伙伴！同时本公司（[www.jm-xzqg.cn](http://www.jm-xzqg.cn)）还是从事旋转气缸，气动分度器，气动分割器的厂家，欢迎来电咨询。