

-25度冷链冰箱

| | |
|------|---------------------------------|
| 产品名称 | -25度冷链冰箱 |
| 公司名称 | 北京福意电器有限公司业务二部 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 品牌:福意联 型号:FYL-YS-30L/45L/60L |
| 公司地址 | 北京市东城区朝阳门 |
| 联系电话 | 13601307851 |

产品详情

福意联企业自1999年成立以来，始终以“做人以善为先，经营有章可循”的服务观念，产品不断的服务于广大客户及合作伙伴！在二十年来的实际验证中，产品以优良的品质和的使用效果，在用户心中扎下了根，让福意联品牌及产品深入人心！

| 温控范围 | 型号 | 功率 | 电压 | 尺寸 |
|---------------|-----------------------------|--------------------|--------------|-------------|
| ~系列 | FYL-YS-50LL FYL-YS-100LL | 70w 480 × 490 × | 12-24V/220v | 430 × 480 × |
| (立式) ~系列 | FYL-YS | 45W | 560 × 400 × | |
| | FYL-YS | 50w | 650 × 400 × | |
| (-2-8度, -20度) | FYL-YS | 55w | 650 × 400 × | |
| | FYL-YS | 60w | 605 × 570 × | |
| | FYL-YS | 955 × 585 × | | |
| | FYL-YS | 75w | 965 × 520 × | |
| | FYL-YS | 85w | 1040 × 630 × | |

产品介绍：

- 1、产品结构为立式箱体。主体分为四分：电气控制系统，制冷系统、加热系统、显示系统。
- 2、箱门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗，便于随时观察箱体内物品。
- 3、门与箱体密闭处采用优质材料门封条，有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。
- 4、箱体内采用高密度聚氨酯整体发泡，保温层厚度合理设计，使设备在高温运行时热量不外传，保温效果好。
- 5、-25度冷链冰箱微电脑程序控制温度，LCD数码显示、无须按键输入，屏幕直接触摸选项，可随意设定需温度，数字式显示，读数极为方便，控温精度高。
- 6、完善的报警系统，可实现高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警、保证安全运行防止发生意外
- 7、采用新型风道设计和循环系统设计，气流方向更加科学合理，使工作室内温度均匀恒温无死角。采用高性能电机及风叶，具有空气对流微风装置，内腔空气可以更新循环。制冷系统与制热系统匹配合理，降温或加热速度快，设定的温度在短时间里，即可达到设置温度要求、温度度高。
- 7、采用新型全封闭压缩机，运转平衡，噪音低，使用寿命长。
- 8、此产品可做嵌入式恒温箱，可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁中，不占用多余空间。

福意联-25度冷链冰箱用于核酸检测前灭活液样本，咽鼻拭子，病毒标本，生物样本等物品灭活处理。用于新型病毒核酸检测前样本灭活，降低操作人员感染风险。病毒蛋白质变性：加热引起变性也是有效灭活的方法。一般说病毒对热抵抗力弱，60 几分钟就使之感染性明显降低。将待测样本放入60 恒温箱内进行45分钟灭活处理使得病毒失去活性。

-25度冷链冰箱使用注意事项：使用恒温箱的注意事项（1）检查恒温箱的外观先看箱门。箱门要方正，不歪斜变形，箱体表面应该平整无损。再看箱体后面的冷凝器、毛细管、压缩机等有无外伤，管路有无被压扁，焊口是否有油迹或脱焊处等。（2）检查电恒温箱的门封是否紧密在关闭箱门的同时将纸条夹在箱门的门缝各处，如果纸条被夹得比较紧，不会自行滑落，说明此恒温箱的磁性门封良好。（3）检查恒温箱内照明灯灯泡要完好无损，恒温箱通电后打开箱门，照明灯立即亮；关恒温箱门，照明灯应自动熄灭。（4）检查压缩机选购电恒温箱时，优良主要的是观察恒温箱压缩机等主要件的性能。如果允许，可用两台恒温箱同时通电进行比较检查。

勤发发