

# 光学镜片恒温恒湿柜存储柜

产品名称	光学镜片恒温恒湿柜存储柜
公司名称	深圳市华宇现代科技有限公司
价格	100.00/台
规格参数	名称:恒温恒湿柜 品牌:华宇现代 用途:贵重物品物料恒温恒湿储存
公司地址	深圳市光明新区天喜盛科技园B栋2楼
联系电话	15338761958

## 产品详情

恒温恒湿柜可准确调控柜内温湿度，使柜内环境温湿度达到储存物品的适宜储存要求，广泛用于需特定温湿度物品的保存，如文物，书画，芯片，精密仪器，光学器件，生物试剂，电子元器件，医用药品，样本样品，菲林胶片，光学镜头，航空特定材料等物品。

光学镜片恒温恒湿柜用于储存光学器件、光学镜片等光学类物品物料，因本身环境不利于这类物品的储存，需要特定温湿度存储范围，特定的恒温及恒湿范围要求，精密的温度及湿度波动要求。标准15-30，30-60%RH参数，华宇现代可实现  $\pm 2 \pm 10\% / \pm 2 \pm 5\% / \pm 1 \pm 3\%$ ，可满足大部分贵重物品物料对环境温湿度的储存要求。

适用范围：科研机关、实验室、物料室、高校机构、医院、航空航天院，博物馆、档案馆、电子公司、光电企业、设备仪器公司等。

### 一.基础参数：

- 1.产品型号：HYXD-1000KWS
- 2.产品品名：光学镜片恒温恒湿柜存储柜
- 3.外尺寸：W1220\*D760\*H1950mm
- 4.内尺寸：W1100\*D610\*H1410mm
- 5.额定电压：AC220V 50Hz
- 6.柜体综合控湿度可调：30%RH--60%RH

7.柜体综合控温度可调：15 --30

8.湿度控制范围：±2%

9.温度控制范围：±1

10.湿度波动范围：±10%

11.温度波动范围：±2

12.温度测量精度误差：±0.5

13.湿度测量精度误差：±4.5%

14.噪音：<50分贝

15.控制器：LCD液晶显示

16.箱体颜色：不锈钢本色

17.箱体材质：不锈钢

18.箱体内板：不锈钢

19.门式样：双开不锈钢门

20.脚轮：4组，带刹车

光学镜片恒温恒湿柜存储柜在使用过程中是要注意物品物料预留空间，让温度和湿度有足够的空间来循环，这样柜内上下的温度和湿度就会更均匀，柜内真实的数据可以更快的反馈到传感器，误差小，精确度高。使用时，物品物料应尽可能均匀摆放在恒温恒湿柜隔层上，以便在物品之间，物品与柜壁之间有足够大的空间。

存放到恒温恒湿柜内的物品，尽量不要包含纸质包装盒存放到柜内。恒温恒湿柜内部物品物料摆放还有几点需要注意：

- 1、物品尺寸单一固定，要求单个恒温恒湿柜存储物品数量有要求，要与销售人员确认单层存放物品数量及隔板承重；
- 2、片装胶片底片挂式放置，中间不能摆放太密集，让柜内上下有对流空间；
- 3、电子元器件物品存放，如果隔板和内胆没有防静电处理，要注意器件不要直接与柜体接触。

物料在恒温恒湿柜存储时，严禁将易燃、易爆物放入存储柜内，严禁将腐蚀性物质放入柜内。设备设置好参数后，不要频繁更改设置温湿度值。为使柜内物品存储效果更佳，还要严格管理开门次数和开门时间，不当的处理方式会给设备带来一些不良状况。