

河北便携式粘度计 天津永利达 便携式粘度计价格

产品名称	河北便携式粘度计 天津永利达 便携式粘度计价格
公司名称	天津永利达试验机有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区静海经济开发区庶海道17号
联系电话	13662141908 13662141908

产品详情

旋转式粘度计选用6种不同的转子可以测量不同范围粘度的介质

旋转式粘度计是用于现场直接测量液体的粘性阻力与液体的动力粘度的新型现场测试仪器。它广泛用于测定纤维工业、油脂、石油及其它高分子、工业等各种流体的粘度的测量，便携式粘度计供货商，使用该仪器便于在生产中对产品粘度随机监测及控制，是稳定及提高产品质量的重要手段。此粘度计选用6种不同的转子可以测量不同范围粘度的介质。本仪器采用交直流两种供电方式，体积小、重量轻；从测定到指针稳定约需10秒，所以测定生产过程中的动力粘度读数方便、迅速；具有自动垂直的功能，并且不受工作地电源的限制，河北便携式粘度计，所以移动方便；既可在实验室作测量，有可在生产现场直接测量；测量中更换转子方便，测定粘度范围广。

便携式粘度计包括分配泵机构

便携式粘度计包括分配泵机构，所述分配泵机构和被称为正排量移液管的正排量试样容器协作，用于以已知的流率分配期望确定其粘度的液体试样。所分配的液体流过具有至少两个压力传感器的流通过微型粘度传感器，所述压力传感器在所述液体流过矩形流通道时测量所述液体的压降，在已知流率下的压降与所述粘度成比例。控制器控制所述粘度计的操作并且处理传感器数据，便携式粘度计厂家，并且得到的粘度测量值能被显示在显示器上。正排量移液管可移除地定位在粘度计中，使得当粘度测试完成时所述正排量移液管能够从粘度计被移除，并且用盛装待被测试的另一液体的另一正排量移液管来取代。

NDJ系列数显粘度计的保养与维护要点参考如下: 1、状态调节: 制备试样前, 试样卷(片)应除去包装材料, 互不重叠在规定的温度及湿度环境内放置2个小时以上。

2、试验环境: 严格按照有关产品标准的规定执行。 3、清洁: 随时保持机台之清洁, 胶带持粘性测试仪每次使用前后应用棉布擦试机台, 以保持干净。

4、防锈: 每周于机台表面金属部位喷涂一次防锈油(喷注2小时后擦净)。 5、润滑油: 胶带持粘性测试仪每月定期于机台传动部件(如螺杆)加注润滑(选用普通润滑油即可)。

河北便携式粘度计-天津永利达-便携式粘度计价格由天津永利达试验机有限公司提供。河北便携式粘度计-天津永利达-便携式粘度计价格是天津永利达试验机有限公司(www.tjyonglida.com) 升级推出的, 以上图片和信息仅供参考, 如了解详情, 请您拨打本页面或图片上的联系电话, 业务联系人: 王经理。