

冷凝器 程明化工 列管冷凝器

产品名称	冷凝器 程明化工 列管冷凝器
公司名称	山东程明化工设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省淄博市张店区西八路南首
联系电话	13964370996

产品详情

搪玻璃碟片式冷凝器/新型搪玻璃片式冷凝器

碟片式冷凝器是由搪玻璃碟片式上下盖，单片式器身及外包“四氟”薄膜的氯丁橡胶垫圈或石棉垫圈，U型胶管和紧固件等组成的重叠式组装结构。

该设备的冷凝面积具有较大的灵活可调性，用户可按生产工艺需要增加，或减少器身片数进行组装，从而得到所需要的换热面积。

该设备与同样面积的搪玻璃套筒式冷凝器相比，具有体积小、重量轻、结构紧凑、冷凝、安装方便等优点。

搪玻璃片式冷凝器，对热气流的冷凝，碟片冷凝器厂家，通过热气流和冷却水的逆相流动进行热交换，片层间距小而均匀；介质反复地扩散会合流动，有效地提高了冷凝效率，一般情况下可采用自来水为冷却液便可达到良好的冷凝效果。

特别是设备使用过程中如发现部件损坏，可进行局部更换，从而大大地延长了整台设备的使用寿命。

山东淄博搪瓷碟片式冷凝器

搪瓷碟片式冷凝器一般位于机器的，从外表上来观看，它的造型很美观大方，不锈钢列管式冷凝器，使用起来也是很轻巧方便的。在使用范围上，搪瓷碟片式冷凝器主要在金属制品的拉伸，成型和压制等方面应用。它的功能局限于此，也可以用来加工化工厂的材料，可用于化工的搅拌等工艺。

搪瓷碟片式冷凝器在结构方面，具有好的导向性能，而且在使用的时候还可以工作效率，因为它的速度很快。再就是在调整压头或者上工作台时，在行程中你可以很方便的来进行手动的调整。为了让操作者在使用时多的便捷的操作空间，要冷凝器有的刚性的时候再注意开式的机器结构。

新型片式冷凝器(NW-1型)技术要求

- 1, 本产品选料, 制造, 检验和验收按HG2432规定进行。
- 2, 冷凝水夹套内部装配新型装置, 冷凝器, 提高冷凝效果。
- 3, 焊接按JB/T4735-197《钢制焊接常压容器》进行焊接。
焊接表面应无气孔, 裂纹, 咬边, 夹渣等缺陷及焊部表面均匀, 列管冷凝器, 平滑, 刺, 焊瘤等。
- 4, 制造完毕应进行750 C°—800 C°回火处理, 使其去除焊接应力。
- 5, 容器盖与容器底的夹层及单片夹层水压试验压力为0.35 Mpa。组装后必须再做容器内部的整体水压试验, 本容器称压力为常压, 做0.1Mpa水压试验; 片间密封圈处应无泄漏。
- 6, 容器所有搪玻璃都必须做20000伏磁层检测。
- 7, 双头螺柱, 螺帽紧固时必须按对角依次均匀拧紧, 不准歪斜, 严防松紧不一造成密封不良或损坏搪玻璃层。

冷凝器-程明化工-列管冷凝器由山东程明化工设备有限公司提供。行路致远, 砥砺前行。山东程明化工设备有限公司(www.cmchemical.net) 致力成为与您共赢、共生、共同前行的战略伙伴, 与您一起飞跃, 共同成功!