

# 钴合金分析仪价格 万合仪器 泰州钴合金分析仪

产品名称	钴合金分析仪价格 万合仪器 泰州钴合金分析仪
公司名称	南京万合分析仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市高淳区阳江镇新桥村下桥278号
联系电话	18061266190

## 产品详情

### 碳钢的种类和牌号钴合金分析仪

按用途可以把碳钢分为碳素结构钢、碳素工具钢和易切削结构钢三类。碳素结构钢又可分为建筑结构钢和机器制造结构钢两种。按含碳量可以把碳钢分为低碳钢（C 0.25%），中碳钢（C 0.25%-0.6%）和高碳钢（C>0.6%）按磷、硫含量可以把碳素钢分为普通碳素钢（含磷、硫较高）、碳素钢（含磷、硫较低）和钢（含磷、硫更低）一般碳钢中含碳量越高则硬度越高，强度也就高，但塑性降低。

分析箱：

1、量气筒内液体加不上。原因：a电极相互接触 b电极接触玻璃壁  
c皮塞上有水积存。排除：a电极脱离接触 b揩塞平面的水渍。c 将D1电磁阀下的止水夹调节到适当的松紧，使量气筒内的液面在上升使不致太快或太慢（太快则易冲液，钴合金分析仪价格，损坏传感器；太慢则拖长分析时间。

2、量气筒内的液体会自动下降：原因：漏气，影响：测试结果不可靠。排查：先挤紧量气筒上方的皮管。如液面下降，则为量气筒本身插电极的皮塞漏气。将皮塞拔出，钴合金分析仪的使用方法，用手指堵住管口，如液面下降，为量气筒本身漏气，更换量气筒；如液面不下降，则皮塞漏气，更换皮塞。如量气筒皮塞不漏气，则是后面的五叉管本身或和其连接的皮管老化漏气。按上述方法排查、更换。

矿石化学分析工艺

南京万合分析仪器有限公司 化验室

shen的测定：

试剂

1. 王水 盐酸+HNO<sub>3</sub>=2+1
2. 硫酸
3. 硫酸 1+1
4. 碘化钾 15%
5. 二氧化锡 40%

操作

称取试样0.1克于50毫升钢铁量瓶中，加王水15毫升，泰州钴合金分析仪，在低温下溶解，加入5毫升硫酸，加热使可溶性盐类溶解。加水到刻度。此为母液。

吸取母液5毫升，钴合金分析仪的使用，加入7毫升（1+1）的硫酸，加入5毫升15%的碘化钾，放置15分钟，加入2毫升40%二氧化锡溶液。稀至刻度。

钴合金分析仪价格-万合仪器(在线咨询)-泰州钴合金分析仪由南京万合分析仪器有限公司提供。南京万合分析仪器有限公司（[www.njwhe.com](http://www.njwhe.com)）是江苏南京,分析仪器的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在万合仪器领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创万合仪器更加美好的未来。