

安徽圆瓶贴标机 酒精消毒液圆瓶贴标机设备 轻松包装

产品名称	安徽圆瓶贴标机 酒精消毒液圆瓶贴标机设备 轻松包装
公司名称	广州轻松包装设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	广州市番禺区沙头街大平村园前大街2号107
联系电话	15018720868 15018720868

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：广州轻松包装设备有限公司

圆瓶定位贴标机

全自动圆瓶定位贴标机的日常维护保养

每天擦拭、保持机台内外清洁、无油污、无脏物；以达到漆见本色、轴见光和沟见底的要求；

班前班后做好设备清洁工作；

检查光电传感器灵敏度和各机械部位是否齐全完整有效；

各润滑部位是否已加油；

注意观察主机在运行中是否有不正常杂音、振动及特殊气味；

定期检查维护保养。

贴标机是什么？-广州轻松

贴标机(Labeler)，浙江圆瓶贴标机，是以粘合剂把纸或金属箔标签粘贴在规定的包装容器上的设备。贴标机是现代包装不可缺少的组成部分。目前我国生产贴标机的种类正在逐步增加，技术水平也有了很大的提高，已从手动、半自动贴标的落后局面，转向自动化高速贴标机占据广大市场的格局。

全自动圆瓶定位贴标机的作用-广州轻松

提高产品贴标的贴附效率，贴附位置准确、质量好、稳定性高;避免人工贴标效率低下，贴附歪斜，上胶厚度不均匀和褶皱等一系列问题，有效减少浆糊的浪费，降低贴标人力成本，提高产品标识美观度，提升产品综合竞争力。

贴标机小常识-广州轻松

在什么时候需要在标签上打印？有几种打印方式？

答：被贴物一般会有“批号、生产日期、有效期”等，就需要在标签上印上这些内容。有哪些方法呢？一般有热烫色带印字机，或将喷码机、射码机接入贴标机即时喷印，还有一种方法是用热传打印的方法。喷码、射码和热传打印均能按编排印上一些常变信息(如流水号)。而热烫色带打印只能通过更换印头上的铜合金字粒来改变打印信息。

全自动圆瓶定位贴标机的工作原理

核心工作原理：分瓶机构将产品分开后，传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，在适当位置控制系统控制电机送出标签并贴附在产品待贴标位置上，产品流经覆标装置，覆标带带动产品转动，标签被滚覆，一张标签的贴附动作完成。

操作过程：放产品（可接流水线）—>产品输送（设备自动实现）—>产品分距—>产品检测—>贴标—>覆标—>收集已贴标产品。

圆瓶定位贴标机

消毒液-全自动圆瓶定位贴标机的用途-广州轻松

用途：实现在产品圆周面、微圆锥面自动贴附不干胶标签、不干胶膜；

作用：提高产品贴标、贴膜的贴附效率，贴附位置准确、质量好、稳定性高；避免人工贴标、贴膜效率低下，贴附歪斜，起泡和褶皱，贴附位置不规则等一系列问题；有效降低产品成本，提高产品标识美观度，提升产品竞争力。

消毒液-全自动圆瓶定位贴标机的适用范围-广州轻松

适用标签：不干胶标签，不干胶膜，电子监管码，条形码等；

适用产品：要求在圆周面、微圆锥面上贴附标签或膜的产品；

应用行业：广泛应用于食品、玩具、日化、电子、制药、五金、塑胶等行业；

应用实例：PET圆瓶贴标，塑料瓶贴标，矿泉水贴标、玻璃圆瓶等

消毒液-全自动圆瓶定位贴标机的核心工作原理-广州轻松

分瓶机构将产品分开后，传感器检测到产品经过，传回信号到贴标控制系统，在适当位置控制系统控制相应电机送出标签并贴附在产品待贴标位置上，产品流经覆标装置，覆标带带动产品转动，标签被滚覆，一张标签的贴附动作完成；

操作过程：放产品(可接流水线)→产品输送(设备自动实现)→产品分距(设备自动实现)→贴标(设备自动实现)→覆标(设备自动实现)→收集已贴标产品。

消毒液-全自动圆瓶定位贴标机的应用范围-广州轻松

应用范围方面非常广泛，满足不同工业环境的使用要求，在工作精度方面会达到更好，标准瓶子之间的贴标切换更加简单方便，在调节精度方面会有更好的优势，消毒液洗手液圆瓶贴标机多少钱，可控性更强工作质量更好，在工作效率方面会得到大幅度提升，比人工工作流程更简单和省心。

消毒液-全自动圆瓶定位贴标机适用范围-广州轻松

适用标签：不干胶标签、不干胶膜、电子监管码、条形码等。

适用产品：要求在圆周面、圆锥面上贴附标签的产品;可贴单标或双标贴标。

应用行业：广泛应用于食品、药瓶、日化、电子、五金、塑胶等行业。

应用实例：口福液圆瓶贴标、西林瓶贴标、木糖醇贴标、洗发水瓶贴标、葡萄酒双标、葡萄酒定点贴正标等。

消毒液-全自动圆瓶贴标机特点-广州轻松

- 1、功能强大：可实现圆瓶单标和双标贴标，双标间距可灵活调整。选配圆周定位检测装置可实现在圆周面定位贴标；
- 2、标签重合度高：配置上压顶机构，结合3轴定位机构，杜绝瓶子上下波动，提高贴标精度；
- 3、自动分瓶：采用弹压式分瓶机构，有效消除瓶子本身误差引起的分瓶不顺畅，提高稳定性；
- 4、触摸屏控制：人机交互界面具备操作教导功能，酒精消毒液圆瓶贴标机设备，参数修改直观明了；
- 5、坚固卫生：主要采用不锈钢和铝合金制作，质量牢固，符合GMP生产要求；
- 6、自动停机功能：生产计数功能，省电功能（设定时间内无生产时，设备自动转到省电待机状态），方便生产管理；

消毒液-全自动圆瓶定位贴标机工作原理-广州轻松

核心工作原理：单标、双标切换功能原理，圆周定位贴标原理，欢迎咨询厂家。

操作过程：放产品—>贴标(设备自动实现)—>取出已贴标产品。

消毒液-全自动圆瓶贴标机技术参数-广州轻松

以下为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身定做

适用产品直径：20mm ~ 100 mm

适用标卷外径(mm)： 350mm 内径(mm)： 76mm

适用标签：长10-300mm，宽10-140mm

设备产量：30-60件/分钟（与被贴物及标签尺寸有关）

贴标精度： $\pm 1.0\text{mm}$ （不计被贴物及标签误差）

设备重量(kg)：约180kg

电源电压：220V AC 50/60HZ

整机功率(W)：1.2kW

(以上为标准机型技术参数，其他特殊要求和功能，可量身订做!)

安徽圆瓶贴标机-酒精消毒液圆瓶贴标机设备-轻松包装由广州轻松包装设备有限公司提供。广州轻松包装设备有限公司（www.gzqingsong.com）是从事“不干胶贴标机,灌装机,旋盖机,全自动消毒液贴标机,灌装生产线”的企业，公司秉承“诚信经营，用心服务”的理念，为您提供高质量的产品和服务。欢迎来电咨询！联系人：李经理。