

溶氧仪使用方法 奥坤仪表 绍兴溶氧仪

产品名称	溶氧仪使用方法 奥坤仪表 绍兴溶氧仪
公司名称	江苏奥坤仪表科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	无锡市梁溪区会北路28-72
联系电话	18013551881

产品详情

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，溶氧仪原理，为确保产品质量，关键元器件都采用原装进口。

溶氧仪注意事项

- (1) 测量完毕，按OFF键关闭仪表，不要卸掉电池与探头。
- (2) 将氧探头插入装有足量水的保护套内。
- (3) 使用探头与仪表时，要轻拿轻放，特别要注意，溶氧仪使用方法，不要使氧探头的膜与其他硬物相碰以免将膜碰破。
- (4) 仪表测量范围为含氧 $0 \sim 19.9 \text{ mg} \cdot \text{L}^{-1}$ 的水溶液，测量温度为 $-30 \sim 150$ 。

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，为确保产品质量，关键元器件都采用原装进口。

极谱法测定水中溶解氧的阴极为金或铂电极，阳极为银电极（Ag/AgCl参比电极）。电解液为KCl溶液，直流电源电压 $0.65 \sim 0.85$

V。当将阳极材料改用铅，电解液换成KOH溶液，溶氧仪价格，即为Gavanic法。

江苏奥坤仪表科技有限公司是专业从事水质检测仪表和水质检测传感器的研发、设计、生产制造、销售和运行维护于一体的综合性企业。公司有先进的产品技术、精密的生产及检测设备，为确保产品质量，

绍兴溶氧仪，关键元器件都采用原装进口。

在线溶氧仪性能特点

*数字时钟功能：显示当前的时间，为数字记录功能提供时间基准。

*背光功能：可在光线昏暗或彻底没光亮的环境下使用，根据温度变化，自动调节对比度。

溶氧仪使用方法-奥坤仪表(在线咨询)-绍兴溶氧仪由江苏奥坤仪表科技有限公司提供。江苏奥坤仪表科技有限公司（www.aokunyibiao.com）是江苏无锡,专用仪器仪表的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在奥坤仪表领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创奥坤仪表更加美好的未来。