

# 赛多利斯PP-50 PH计/电导计/离子计

产品名称	赛多利斯PP-50 PH计/电导计/离子计
公司名称	北京先驱威锋技术开发公司
价格	.00/个
规格参数	品牌:德国赛多利斯 型号:PP-50-P11 类型:智能PH计
公司地址	北京市海淀区学院路40号
联系电话	13909881359 13909881359

## 产品详情

品牌	德国赛多利斯	型号	PP-50-P11
类型	智能PH计	显示方式	LCD
测量范围	-2.000~+20.000	精度	+0.002
温度补偿范围	-5.0~105.0 ( )	电源电压	220 ( V )
工作温度	10-50 ( )		

专业型	
( pp-15-p11 ph计、 pp-20-p11 ph计/电导计、 pp-25-p11 ph计/离子计、 pp-50-p11 ph计/电导计/离子计)	
ph测量精度最高达 $\pm 0.001$ , mv测量精度达 $\pm 0.1mv$ 自动温度补偿 简明的菜单操作提示 自动识别22种标准缓冲液 ( nist、 european和din等 ) , 最多5种用户自定义缓冲液 自动检查复合电极 自动校准提醒 稳定符号, 表示读数已达稳定 报警提示数值超过允许范围 触摸键随时提供帮助功能 用户自定义测量的最短时间 图形显示最多5点校准曲线 同步显示测量值、温度 选择三合一多功能复合电极, 能同时测量ph、温度和电导率 校准、测量结果记录符合glp /gmp/iso rs232双向接口, 可连接打印机或电脑	

型号	pp-15-p11	pp-20-p11	pp-25-p11	pp-50-p11
ph测量范围	-2.000~+20.000	-2.000~+20.000	-2.000~+20.000	-2.000~+20.000
ph分辨率	+0.001	+0.001	+0.001	+0.001
ph精度	+0.002	+0.002	+0.002	+0.002
mv测量范围 ( mv)	+1800.0	+1800.0	+1800.0	+1800.0
mv分辨率(mv)	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1
mv精度 ( mv)	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1

校准点(max)	5	5	5	5
自动识别缓冲液	27	27	27	27
fet电极接头				
温度范围( )	-5.0~105.0	-5.0~105.0	-5.0~105.0	-5.0~105.0
分辨率( )	+0.1	+0.1	+0.1	+0.1
精度( )	+0.2	+0.2	+0.2	+0.2
离子选择测量				
校准点(max)			7	7
直接电位和增量方式(标准加/减,分析加/减)				
电导率测量				
校准点(max)		5		5
电导率、阻抗、盐度、tds、nacl盐度				
温度显示				
人工输入温度				
自动温度补偿				
输入电极数量	2	3	3	4
可选择测量结果参数				
同时显示几种测量结果				
日期/时间标记,记忆存储				
校准提示				
记录符合glp				
超大图形显示屏				
rs-232双向接口				
接通电源,自动检查				

最新研发的智能打印机,可以完美连接赛多利斯各款电子天平、工业秤、及水分测定仪、酸度计。欢迎选购!