

分析仪器公司 万合仪器 扬州分析仪

产品名称	分析仪器公司 万合仪器 扬州分析仪
公司名称	南京万合分析仪器有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	南京市高淳区阳江镇新桥村下桥278号
联系电话	18061266190

产品详情

可延伸的探头对管道内壁、焊缝、小型部件等平常难以接触的位置进行检测。

仪器自带高清分辨率显示屏幕，可在现场随意要求、查看、编辑测试信息及结果。。

无需借助电脑，可在现场添加、编辑、删除合金牌号。

仪器采用铝合金具有更强的散热能力、抗震动能力、自动防幅射保险装置。

采用人性化一键式按钮设计，用户在测试过程中无需一直压住按钮。

测试结果可以连接电脑输出打印，仪器具有标准测试结果版本，扬州分析仪，极大方便客户编辑、打印结果信息。

仪器可以实现远程监控功能，分析仪器价格，维修工程师可以通过互联网远程进行仪器软件安装、维修功能，24小时确保客户机器不宕机。

>7、不规则或者很小样品的智能探测，如头发丝(0.06MM)这样细的丝也能立即测试辨认。

自动停止功能，窗口前无被测物体，启动仪器会在3秒后自动停止测试，分析仪器报价，确保不会辐射安全。

红外碳硫分析仪

主要技术参数：

分析方法：碳硫采用红外分析方法；

测量范围：碳：（C）0.0001%---10.0000%（可扩展）；硫：（S）0.0001%---2.0000%（可扩展）。

分析误差：碳：优于GB/T223.69---1997标准；硫：优于GB/T223.69---1997标准。

分析时间：20---90秒可调。（一般在35秒左右）

电子天平：称量范围：0---100g 读数精度：0.0001g

工作环境：室内温度：10---30 相对湿度：小于75%

电源： 电压AC220V ± 5% 频率50HZ ± 2%

方便、实用、可靠

独特的燃烧装置（电弧燃烧炉），配备红外线检测系统直接联机，遥控操作

现场准备工作：

仪表交流电源的供电必须满足仪表技术数据要求；仪表使用电源不可与大功率的动力电源连接。仪表通电自检通过完成；仪表与仪表支架连线良好准确；支架放上测量样杯时仪表指示绿灯亮；完成上述一切说明仪表测量准备工作已完成，可以进行测量。

测量过程：

从熔炉中舀出铁水，估计铁水的温度大约在1350 - 1250 时倒入测量样杯中，倒入铁水时样杯的熔液量不要太满，防止铁水溅出损坏仪表测量接插件及补偿导线；仪表此时千万别动仪表和样杯，否则会导致测量失败；大约3 - 4分钟仪表测量自动完成，仪表指示完成红灯亮，测量完成，分析仪器公司，及时取下测量样杯，保护仪表测量接插件，防止接插件过度受热降低寿命。

分析仪器公司-万合仪器(在线咨询)-扬州分析仪由南京万合分析仪器有限公司提供。南京万合分析仪器有限公司（www.njwhe.com）拥有很好的服务与产品，不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员，点击页面的商盟客服图标，可以直接与我们客服人员对话，愿我们今后的合作愉快！