

# 安全阀 阀 HOMATIC

产品名称	安全阀 阀 HOMATIC
公司名称	苏州贝斯曼自动化设备有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	苏州工业园区顺达商业广场1幢642室
联系电话	15962354101 15962354101

## 产品详情

06001低温溢流阀，角型，青铜，带弯头和，用于降低噪音，PN40，

06002气密低温安全阀，角型，黄铜，PN63，已通过T ü V-SV.1048测试。

06011低温安全阀，角型，不锈钢，低温阀，PN63，经T ü V-SV.1048检验。

06012气密型低温安全阀，角型，夹管阀，不锈钢，PN63，经T ü V-SV.1048检验。

06381-安全阀角型不锈钢低温安全阀，PN40，经T ü V-SV.780检验。

06383，不锈钢低温安全阀，角型，不锈钢，PN50，经T ü V-SV.780检验。

06386，安全阀低温安全阀，角型，青铜，PN40，已通过T ü V-SV.780认证。

06387低温安全阀，角型，青铜，PN40，经测试的T ü V-SV.780。

06388，进口阀体级低温安全阀，角型，青铜，PN50，不锈钢进口阀体

06388，入口阀体低温安全阀，角型，青铜，PN50，入口阀体为黄铜

06413低温安全阀，角型，不锈钢，PN50，经T ü V-SV.780检验。

06416低温安全阀，角型，青铜，PN40，已通过T ü V-SV.780认证。

06417低温安全阀，角型，青铜，PN40，经测试的T ü V-SV.780。

06418，入口阀体低温安全阀，角型，青铜，PN50，阀，提升杆，不锈钢入口阀体

06418，入口阀体低温安全阀，角型，青铜，PN50，提升杆，入口阀体为黄铜

06420低温安全阀，角型，古铜色，PN40经PN50型测试（T ü V-SV.1111）。

06421低温安全阀，角型，青铜，安全阀，PN40，到PN50，经T ü V-SV.1111检验。

我们成熟可靠的夹管阀。

多年来，在汽车和设备工业的部分困难环境条件下成功使用和建立了这种环境。

螺钉连接G? “，?”，1“，1?”

DN15，DN20，DN25，DN32

材料规格

外壳，不与介质接触：

铝合金，抗腐蚀Pb-109，无色阳极氧化

踩脚帽：

POM塑料（聚甲醛），天然白色

夹紧锥：

POM塑料（聚甲醛），天然白色

10020.000.000

10020.120.000

10020.121.000

HEROSE 如何进行泄漏测试？HEROSE 根据以下步骤测试安全阀的密封情况（参见 API 527）：应使用插入到软管中的接头住出口。在另一端，将此软管与一根管子相连，管子一端插入到一只装满水的杯子中。管子外径应为 7.9mm，内径应为 6.12mm，插入深度应为 12.7mm。每分钟气泡数表明泄漏水平。API 527 中规定了允许的值。由于对密封性要求更高，需要独立处理阀门。与金属密封阀门不同，软密封阀门必须在设定压力的 90% 时亦无气泡。

安全阀-阀-HOMATIC(查看)由苏州贝斯曼自动化设备有限公司提供。苏州贝斯曼自动化设备有限公司 (www.bethma.cc) 是江苏苏州,电子、电工产品制造设备的企业，多年来，公司贯彻执行科学管理、创新

发展、诚实守信的方针，满足客户需求。在贝斯曼领导携全体员工热情欢迎各界人士垂询洽谈，共创贝斯曼更加美好的未来。