

包头防护材料口罩粉碎机 新航机械设备 防护材料口罩粉碎机厂家

产品名称	包头防护材料口罩粉碎机 新航机械设备 防护材料口罩粉碎机厂家
公司名称	青州市新航机械设备有限公司1
价格	面议
规格参数	
公司地址	山东省青州市经济开发区江淮宾悦大街（时代一路）1398号
联系电话	15095170095

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：青州市新航机械设备有限公司

本机主要用于活动刀盘与齿圈间相对高速运动，使纤维被剪切粉碎，活动刀盘具有粗碎，防护材料口罩粉碎机供应，中碎和微粉碎三种不同的刀具组合，被粉碎的成品经旋风分离获得成品，过粉碎的粉尘由布袋除尘回收。

1. 物料输入采用传送带输入，（另可配备强磁选，以防硬质铁类金属损伤刀片）并有安全挡辊以防止轧手。
- 2、刀片采用特殊材质和工艺制造，耐磨损、寿命长，并可修复，调整，更换，包头防护材料口罩粉碎机，
- 3、独特的结构设计，改变过去传统粉碎的物料在破碎室内反复搅拌，冲击，浪费能量的做法，对物料行彻底剪切，再行自动吸入全周高速破碎，不用引风，防护材料口罩粉碎机生产，不会因缠绕而卡机。
- 4、生产效率特高，粉碎效果好，可居用户需用单粒大小及长度加以调整。

轴承过热轴承是粉碎机上较为重要的配件，其性能直接影响到设备的正常运行及生产效率。设备运行过程中，使用者要特别注意轴承的升温和轴承部位的噪声，出现异常要及早处理。

(1)2个轴承座高低不平，或电机转子与粉碎机转子不同心，会使轴承受到额外负荷的冲击，从而引起轴承过热。出现这种情况，要马上停机排除故障，以避免轴承早期损坏。

(2)轴承内润滑油过多、过少或老化也是引起轴承过热而损坏的主要原因，因此，要按着使用使用书要求按时定量地加注润滑油，一般润滑占轴承空间的70%-80%，过多或过少都不利于轴承润滑和热传递。轴承延长其使用寿命。

中药粉碎采用超高速单相电机作为动力，能快速粉碎各种软硬药材，一般中药材只需半分钟就能粉碎成50-200目的粉末，颗粒田七粉碎成200目的细度只需一分钟，将珍珠粉碎成白面只要二分钟，既无损耗。是现代房不可缺少的捣药工具，代替传统的捣药臼，防护材料口罩粉碎机厂家，工作效率是手工捣药的50倍，深受用户的青睐和好评！

适用于中药加工场进行中药粉碎以及销售柜台代客加工、实验室小样分析和家庭食品粉碎等，更适应田七、珍珠等加工商贩随身携带，同时适合于化工及饲料行业使用！

原理：利用粉碎刀片高速旋转撞击来实现干性物料的一般性粉碎。它由粉碎室、粉碎刀片、高速电机等组成。物料直接放入粉碎室中，旋紧粉碎室盖，开机1-3分钟便可完成粉碎。

技术参数：

配套动力：11kw

刀盘直径：400mm

定刀长度：600mm

刀具材质：合金工具钢 动刀：3把 定刀：2把

筛孔直径：12mm

外形尺寸：2150*1200*1860mm

设计产量：200-300kg/h

报价：23000（不含运费，不含税）

另配（可不配） 进料带：2800*350mm（独立电机0.75kw）

出料带：1400*350mm（独立电机0.75kw）

包头防护材料口罩粉碎机-新航机械设备-防护材料口罩粉碎机厂家由青州市新航机械设备有限公司提供。包头防护材料口罩粉碎机-新航机械设备-防护材料口罩粉碎机厂家是青州市新航机械设备有限公司（www.chinaqdj.com）升级推出的，以上图片和信息仅供参考，如了解详情,请您拨打本页面或图片上的联系电话，业务联系人：席妙。

