

山东反应釜 真空冷凝反应釜 反应釜

产品名称	山东反应釜 真空冷凝反应釜 反应釜
公司名称	威海环宇化工机械有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	威海市高新区初村镇山海路200号
联系电话	13061173293 13061173293

产品详情

实验室反应釜加热炉应用

实验室反应釜加热工作要求是非常严格的。对于实验室反应釜加热炉可随意装上、拆下。上下只需2秒钟。使实验室反应釜体可以在空气中冷却，缩短了反应过程时间。普通实验室反应釜一个工作循环（不计反应时间）至少需要20-30分钟，而且费力，特别是操作者热的受不了，不小心还可能被烫到、而快开实验室反应釜每个工作循环只需几分钟，水热合成反应釜，轻松、省力、不热不烫、保证安全。同时，一般的反应釜设备在应用上要注意温度的控制，反应釜设备中反应物体在反应的时候是需要一定温度条件下进行的，所以我们在使用实验室反应釜的时候应该注意反应釜的温度问题。

实验室卡环连接倾倒式磁力反应釜

1.磁力反应釜液体加热使用温度 450 ，反应釜，压力：0-12Mpa，容积：0.1L、0.2L、0.3L、0.5L、1L、2L、3L、5L、10L、20L

2.由于卡环磁力反应釜特构致使其使用压力不能太高

3.材质：0Cr18Ni9、1Cr18Ni12M02Ti、316L、TA2、锆、哈氏B、镍等材料(可选)
特殊要求可进行加衬处理，以提高材料的抗强腐蚀能力

机械和连接结构：连接结构采用螺栓式结构或快开式卡环连接，真空冷凝反应釜，省力快开，同时磁力反应釜体可倾倒便于清洗。

搅拌方式：采用强磁筒形回转式耦合结构，搅拌速度为0-1500r/min，并可根据用户需要对搅拌能力进行调节。

安全性：反应釜配有安全装置，采用泄放膜片，数值误差小，瞬间排气速度快，安全可靠。磁力反应釜各阀采用针形阀，往复关闭形式，密封可靠经久耐用，各类阀安装合理，泄放畅通，蒸压釜，无死角。

加热方式：采用电加热方式。也可根据客户需要提供电加热型、液体加热型、电、液两用加热型。

控制系统：配备相关智能控制仪，控制仪采用智能化数字控制仪表，提供对电机转速、磁力反应釜内反应温度及压力等的数据采集和控制，具有精度高、操作简便、抗干扰能力强等特点。

当设计温度高于-198度时，采用奥氏体不锈钢，当设计温度低于-198度时，应检验镍及镍合金及其焊缝在不高于设计温度时仍具有良好的拉伸断后伸长率才能应用。设计温度一般不低于-268度。

纯镍在室温下有强磁性，失去磁性的温度（居里温度）为360度，镍铜合金在室温下有弱磁性，其居里温度为43度~60度（因铜含量和其他合金含量的变化而异），镍-铬-铁合金在室温下无磁性，其居里温度为-40度。一般镍及镍合金不采用标准的磁性法无损检测。

山东反应釜(图)-真空冷凝反应釜-反应釜由威海环宇化工机械有限公司提供。威海环宇化工机械有限公司（www.wh-huanyu.com）有实力，信誉好，在山东 威海 的反应器等行业积累了大批忠诚的客户。公司精益求精的工作态度和不断的完善创新理念将促进环宇化工和您携手步入辉煌，共创美好未来！同时本公司（www.whlabreactor.com）还是从事实验室哈氏合金反应釜，科研用实验室反应釜，威海实验反应釜的厂家，欢迎来电咨询。