

# 河南分离纯化 武汉赛尔夫科技公司

产品名称	河南分离纯化 武汉赛尔夫科技公司
公司名称	武汉赛尔夫科技有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	湖北省武汉市东湖新技术开发区流芳大道52号
联系电话	18995620225

## 产品详情

柱压高 缓冲液盐分如（铵等）沉积于柱内； 样品污染沉积。处理对于种情况先用40~50 的纯水，低速正向冲洗柱子，待柱压逐渐下降后，相应提高流速冲洗，柱压大幅度下降后，用常温纯水冲洗，之后用纯冲洗柱子30分钟；对于第二种情况，由样品的沉积引起污染的C18柱，和纯水反向冲洗柱子，换成冲洗，接着用+异（4+6）冲洗柱子，再用换成冲洗，然后用纯水冲洗，后冲洗正向冲洗柱子30分钟以上。无指示 泵密封垫圈磨损； 大量气泡进入泵体。处理对于种情况，更换密封垫圈；对于第二种情况，在泵作用的同时，用一个50ml的玻璃针筒在泵的出口处帮助抽出空气。不稳定原因系统中有空气或者单向阀的宝石球和阀座之间夹有异物，使得两者不能密封。处理工作中注意观察流动相的量，保证不锈钢滤器沉入储液器瓶底，避免吸入空气，流动相要充分脱气。如为单向阀和阀座之间夹有异物，拆下单向阀，放入盛有的烧杯用超声波清洗。

国产液相色谱仪的特点：1、超高速分析：超高的耐压水平：140MPa，可真正实现超高速分析。因系统耐压增强，有些会导致压力升高的流动相也可使用，这样扩大了可选分析方法的范围，非常适合复杂成分的检测和分析方法的开发。2、高分辨分析：

新开发的色谱柱，理论塔板数高达50,000以上，耐压高达140MPa，实现了真正的超高分辨分析。新型二元泵配有冲程可变独立柱塞，除了日立特有的LBT\*1技术，还标配低容量双螺纹混合器，这些都确保送液时的混合效果和稳定性更好。10mm全反射型毛细管流通池，可有效减小柱外扩散，获得更高分辨。

3、高灵敏度分析：二极管阵列检测器的65mm流通池，灵敏度极高，对痕量物质的检测尤为突出。二极管阵列（DAD）检测器的新型光学系统有效地减小了噪音和漂移，保证了高灵敏度的分析结果。自动进样器配有多种清洗模式，标配进样口反冲功能，极大降低了样品残留。液相色谱仪是一种非常常见的仪器，它能够检测出各种不同的液体，还能够测试出它们的成分，这些不同成分的液体在进入仪器之后会呈现出不同的状态，机器在进行运作之后就能够根据状态测试出它们的成分了。现在液相色谱仪已经得到了广泛的应用，它的主要原理就是液相色谱测试，根据这个原理能够得到非常详细的测试内容。液相色谱仪有很多的优势，在使用的时候我们会发现它的这些优势，下面我们就一起来看看液相色谱仪在使用上具有哪些优势以及购买时有哪些小技巧？使用优势：液相色谱仪的个优势就是它可以在高压的环境下使用，液体在进入一起之后是保持原状态的，这个时候载液流速比较快，受到的阻力非常的大，分离纯化，为了能够及时的通过色谱柱，这个时候必须要对载液加上一定的高压，液相色谱仪本身具有高压的功能，所以在加进去之后能够让载液产生一定的高压作用。 河南分离纯化-武汉赛尔夫科技公司(

图)由武汉赛尔夫科技有限公司提供。武汉赛尔夫科技有限公司(www.slv-tech.cn)拥有很好的服务与产品,不断地受到新老用户及业内人士的肯定和信任。我们公司是商盟认证会员,点击页面的商盟客服图标,可以直接与我们客服人员对话,愿我们今后的合作愉快!