

# 嵌入式手术室保温柜型号

产品名称	嵌入式手术室保温柜型号
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 嵌入式手术室保温柜型号公司说明--

北京福意电器有限公司坚持以质量求生存，以科技求发展的管理思路，结合现代化企业管理模式，发挥企业独特优势，不断推出顺应市场的恒温冷藏设备。公司怀着高起点，创，化的坚定信念，以其高精、合理价格定位，真诚的售后售后，与广泛企业携手并进，迈向未来。生产：医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、-20 冰箱、车载压缩机冰箱、车载样品保存箱、运输保温箱等。

### 嵌入式手术室保温柜型号用途：

手术室是医院核心部门之一，因此该区域的环境卫生状况很大程度上影响着医院整体的水平、声誉和利益。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本必备,有的药品、用品、移植到患者身上的器官必要低温储存，但是在使用时必须加热到人体温度,使手术历程中利用的盐水、药品及保持在37度适合人体的温度。避免发生不必要的问题。

嵌入式手术室保温柜型号使用说明：保温柜设置温度37-80度用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。保冷柜温度设置4度 用于生物冰箱试剂，，制品等储存。-----嵌入式手术室保温柜型号参数：

1.产品型号:FYL-YS-151L2.产品形式:立式3.噪 音:42dB(a)4.功率:120W5.电压/额定频率:220V/50Hz6.温度范围:0-100 每一度恒温调节7.玻璃门:三层高强度钢化玻璃，

保温效果好、透明度高8.外形尺寸:(宽×深×高):595×570×880mm9.内部尺寸:(宽×深×高):508×426×636mm10.保温性能:采用高密度聚氨酯整体发泡,门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条。11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;3层不锈钢搁架,可任意调节高度12.温度显示:微电脑程序控制温度,LCD数码显示,自动显示箱体内部温度13.安全锁:双安全锁设计,防止随意开启14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警15.双系统:制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。16.风道设计:采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,温度恒温稳定。17.箱体:箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

1、型号:FYL-YS-150L2、有效容积:150L3、额定电压:220V4、温控范围:2-48(每度可调可控,热补偿功能)5、箱体尺寸:595\*570\*865mm6、内径尺寸:520\*440\*660mm7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。9、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露10、电脑温度控制器,数码显示、控温精度高,具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现意外。11、温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。12、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。13、使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。14、采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。15、此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间。16、箱体采用优良钢板,经防腐化喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。17、配置安全锁,可实现专人专管。

嵌入式手术室保温柜型号产品特点:

- 1) 产品为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统,制热系统,显示系统。
- 2) 箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。
- 3) 自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露。
- 4) 电脑温度控制器,数码显示、控温精度高,具备高低温报警功能,双安全门锁设计,保证箱体内部产品的安全存放。
- 5) 高精度电脑温度控制系统,箱体内部2个精密温度传感器,在环境温度-25 - 45 的状况下,仍能保持箱体内部温度 $\pm 1$  优良稳定;
- 6) 智能控制风冷式结构,合理和空气循环系统,确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。
- 7) LED显示面板,触摸式按键,在2-48 范围内可自由调节温度设定值,温度控制精度,物品存放更安全。
- 8) 低噪音设计,采用优良优良压缩机,噪音低于39dB(A),。
- 9) 多搁架层设计,可根据存放物品的规格合理调节间隙,充分利用空间,优良不锈钢调整搁架,存取物品方便,且易于清洗
- 10) 低功耗:日耗电量仅0.45KWh;宽电压带,适合电压不稳定地区。
- 11) PTC陶瓷复合加热,加热稳定,升温均衡。均匀制冷恒温效果好。

嵌入式手术室保温柜型号相关:怎样选择层流净化手术室呢针对滤材：好的过滤材料吸附0.3微米以上污染物的才能高达99.9%以上；如果室内烟尘污染较重，可挑选除尘作用较佳的空气过滤器二、关于净化功率：房间较大，应挑选单位净化风量大的空气净化器。使用寿命：跟着净化过滤胆趋于饱和，净化器的吸附才能将下降，所以消费者应该挑选具有再生功用的净化过滤胆，以延长其寿数。房间格式影响净化作用：空气过滤器的进出风口有360度环型规划的，也有单向进出风的，若在产品摆放上不受房间格式约束，则应挑选环型进出风规划的产品。需求：根据需要净化的污染物质品种挑选空气过滤器，HEPA对烟尘、悬浮颗粒、细菌、病毒有很强的净化功用，催化活性炭对异味、有害气体净化作用较佳。

勤发发