

# 日东EW-514无溶剂低VOC泡沫基材双面胶带

|      |                                |
|------|--------------------------------|
| 产品名称 | 日东EW-514无溶剂低VOC泡沫基材双面胶带        |
| 公司名称 | 惠州市恒祥泰电子材料有限公司                 |
| 价格   | 1000.00/支                      |
| 规格参数 | 品牌:NITTO<br>型号:EW-514<br>产地:日本 |
| 公司地址 | 惠州市惠城区小金口柏岗村新屋小组北一巷24号         |
| 联系电话 | 13360881304                    |

## 产品详情

无溶剂低VOC泡沫基材双面胶带日东EW-514代理

### 产品概要

日东EW-514是一款挥发性物质含量低、无溶剂且可牢固粘贴在弯曲表面的泡沫基材双面胶带，该胶带未采用被厚生劳动省列为14种挥发性物质的任何原材料。

### 产品参数

名称：EW-514,日东EW-514,低VOC胶带,无溶剂胶带

厚度：0.14mm

粘着力：14N/25mm

规格：1200mm\*50m

基材：无纺布

粘合剂：无溶剂丙烯酸类粘合剂

### 产品特征

- 1.该胶带不采用任何有机溶剂（甲苯、二甲苯、乙酸乙酯等）
- 2.挥发性物质排放低的双面胶带。
- 3.该胶带已通过了厚生劳动省规定的 14 种挥发性物质参考值。
- 4.采用无纺布以紧密粘附在被粘合物上。
- 5.是粘贴泡沫材料、无纺布和塑料材料的理想产品。
- 6.不含 RoHS 禁止的 6 种物质。

### 产品特性

## 挥发性物质排放测量——JIS A 1901 小室法

| 已测量的被粘合物      | 测量标准[?g/m <sup>2</sup> ] | EW-514 |
|---------------|--------------------------|--------|
| 甲醛            | 100                      | ND     |
| 甲苯            | 260                      | ND     |
| (o.m.p -) 二甲苯 | 870                      | ND     |
| 对二氯苯          | 240                      | ND     |
| 乙苯            | 3800                     | ND     |
| 苯乙烯           | 220                      | ND     |
| 毒死蜱           | 1                        | ND     |
| 邻苯二甲酸二正丁酯     | 220                      | ND     |
| 正十四烷          | 330                      | ND     |
| 邻苯二甲酸二异辛酯     | 120                      | ND     |
| 二嗪农           | 0.29                     | ND     |
| 壬醛            | 41                       | ND     |
| 乙醛            | 48                       | ND     |
| 仲丁威           | 33                       | ND     |

ND = 未检出（或符合测量限制）

\* EW-514 挥发性物质的排放量等级低于厚生劳动省规定的室内浓度测量标准。

## 产品应用

固定汽车内部材料的吸音材料。

固定塑料显示板、聚氨酯泡沫等材料。

固定家用电器和办公自动化设备的缓冲材料，即粘贴薄膜和纸张。

惠州恒祥泰电子材料有限公司成立于2015年，是日东电工（NITTO DENKO）的授权代理经销商，主要销售、加工日东电工各种胶粘带、保护膜，泡棉等产品。

### 一、日东双面胶带：

日东500,日东500A,日东500B,日东500AB,日东5000N,日东5000NCB,日东5000ND,日东5000NS,日东5000E,日东5000NSLV,日东5015,日东5015H,日东GA907,日东501L,日东507,日东509A,日东5091,日东5011,日东510,日东512,日东516,日东5114,日东506,日东506,日东LE-5103,日东EW-514,日东EW-514D,日东5000E,日东5011N,日东5015EF,日东M-5205,日东585,日东M-5216A,日东M-5216R,日东531N,日东523,日东532,日东535A,日东GA808,日东5600,日东5601,日东5603,日东5605,日东5606,日东5608,日东5610,日东5612,日东5615,日东5601BN,日东5603BN,日东5605BN,日东5606BN,日东5608BN,日东5610BN,日东5612BN,日东5615BN,日东5620A,日东5635,日东53100,日东5603R,日东5605R,日东5610R,日东5682E,日东5680E,日东5685E,日东5302A,日东AS-0221P12,日东UTD-10B,日东UTD-20B,日东UTD-30B,日东UTD-10W,日东UTD-20W,日东UTD-30W,日东56105,日东56110,日东56115,日东VR-5311,日东VR-5321,日东VR-5300,日东VR-5300H,日东5915,日东GA5903等

### 二、密封材料:

日东6800,日东680,日东EM-680W,日东681,日东6801,日东6801P,日东686,日东685,日东EE-1000,日东EE-1010,日东EE-1010P,日东EE-1040,日东EC-100,日东EE-9011,日东EC-110,日东EC-111P,日东EC-140,日东EC-200,日东EC-210,日东EC-210P,日东EC-240,日东SCFT100,日东SCF100,日东SCF200,日东SCF101,日东SCF102,日东SCF103,日东SCF150,日东SCF201.

### 三、发泡体胶带：

日东57210B,日东57115B,日东57120B,日东57125B,日东57130B,日东57115SB,日东57120SB,日东57125SB,日东57130SB,日东57120NWB,日东57125NWB,日东57130NWB,日东5713,日东541.

#### 四、泡棉胶带：

日东H7004,日东H7008,日东H7012,日东H8004,日东H8008,日东H8012,日东H9004,日东H9008,日东H9012,日东4020P,日东2040P,日东GH5020N,日东GH5025N,日东GH5030N,日东GH5040N,日东5064N,日东5080N,日东5110N,日东GH5020H,日东GH5040H,日东5064H,日东5080H,日东5110H.

#### 五、表面保护材料:

日东SPV-24S,日东SPV-214,日东N-380,日东N-300,日东SPV-6030EC,日东SPV-363,日东SPV-M-6020,日东SPV-M-6030,日东SPV-M-6050,日东SPV-M-8050,日东SPV-301,日东SPV-302,日东SPV-367K,日东SPV-366,日东R-100,日东R-200,日东R-300,日东HR-6010,日东HR-6030,日东RB-100S,日东RB-200S,日东RB-300S等

#### 六、电气绝缘胶带:

日东223SB,日东2101TV,日东2101TV,日东2100,日东2107-T,日东2100FR,日东2400,日东2450

#### 七、线束胶带:

日东155,日东156A,日东NO.5,日东51C,日东31B,日东31D,日东3161FR1

#### 八、包装胶带:

日东376,日东3851,日东388,日东3885,日东3301,日东3303,日东3305,日东NO.29,日东3800A,日东3800B,日东3800K,日东720.