

TAKAN手动轮椅 泰康阳光科技 TAKAN手动轮椅价格

产品名称	TAKAN手动轮椅 泰康阳光科技 TAKAN手动轮椅价格
公司名称	天津泰康阳光科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区杨成庄乡静霸公路联络线东延长线 8号北洋工业园区
联系电话	15022363726

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津泰康阳光科技发展有限公司

选择正规厂家生产的电动轮椅，安全性能更为放心

购买电动轮椅时的顾虑

安全性

消费者存在这样的顾虑是应该的。维一佳告诉你，选择正规厂家生产的电动轮椅，安全性能更为放心。正规厂家生产的电动轮椅都是经过国家相关质量检测部门检测过的，安全性是可靠的。

正规厂家的每一款电动轮椅都是经过大量的市场调研、专业的设计研发和严格的安全测试。电动轮椅生产厂家的注册证和生产许可证管控是非常严格的，必须经过多项实地考察和产品质量检测才能取得。所以电动轮的安全性不用担心。当然，TAKAN手动轮椅专卖店，再安全的电动轮椅也需要正确的使用操作方法来保障其安全性。

电动轮椅蓄电池保养方法

电动轮椅蓄电池保养

一、电动轮椅要定期进行深放电，专家建议轮椅使用1个月后进行1次深放电。

二、要确保电池表面的清洁，存车的时候不可以让车在外面受太阳暴晒，特别是充电过程中，所以存放车的时候在阴凉通风干燥的地方。

三、不可以让蓄电池亏电存放，因为蓄电池亏电存放会严重影响使用寿命，TAKAN手动轮椅，电池损坏严重。

四、保持电池满电状态，就算行驶12~60Km，也要补充充电.使电池长期处于饱和状态

五、大电流放电会对电池有危害，所以电动轮椅和电动一样。都不可以超。

六、保持整车的其它部件的完好，TAKAN手动轮椅厂家，要检修的过程中更换磨损部件，减少电池做无用功，提高电能利用率。

七、气候温差的改变对电池的容量有一定的影响，所以这个时候对电池的充电时间也因适当的延长。

购买电动轮椅时的顾虑

续航里程太短

绝大部分电动轮椅的续航里程一般在10-30公里左右，有的消费者会纳闷儿为什么不讲电动轮椅的续航设计的更远呢?电动轮椅的续航历程由两大因素决定一是使用人群的每天活动范围较小，大数据统计90%以上的老年人每天的活动范围在3-8公里，所以太远的续航离成对使用者没有实际意义;其次是电动轮椅速度很慢(6-8km/小时)，TAKAN手动轮椅价格，假设电动轮椅的续航里程可达50公里，那么老人也不会开着电动轮椅走那么远，即使要走这么远也是有儿女陪伴开车出行，到了目的地再用电动轮椅代步。

TAKAN手动轮椅-泰康阳光科技-TAKAN手动轮椅价格由天津泰康阳光科技发展有限公司提供。天津泰康阳光科技发展有限公司（www.tjtakan.com）坚持“以人为本”的企业理念，拥有一支技术过硬的员工队伍，力求提供更好的产品和服务回馈社会，并欢迎广大新老客户光临惠顾，真诚合作、共创美好未来。

泰康阳光——您可信赖的朋友，公司地址：天津市静海区杨成庄乡静霸公路联络线东延长线8号北洋工业园区，联系人：刘经理。