

takan轮椅怎么样 takan轮椅 泰康阳光

产品名称	takan轮椅怎么样 takan轮椅 泰康阳光
公司名称	天津泰康阳光科技发展有限公司
价格	面议
规格参数	
公司地址	天津市静海区杨成庄乡静霸公路联络线东延长线8号北洋工业园区
联系电话	15022363726

产品详情

企业视频展播，请点击播放

视频作者：天津泰康阳光科技发展有限公司

电动轮椅车的整体结构决定了其驾驶速度不宜太快

电动轮椅车的整体结构决定了其驾驶速度不宜太快。

综上所述，takan轮椅怎么样，电动轮椅车速度慢都是为了使用者的安全驾驶、安全出行着想。电动轮椅车不仅速度有严格限制，而且为了防止侧翻、后仰等安全事故，电动轮椅研发生产时必须带有防后仰装置。

另外所有正规厂家生产的电动轮椅全部采用差速电机，细心的朋友可能发现电动轮椅在转弯时外侧轮子转速比内侧轮子快，甚至内侧轮子反向转动。这样设计大大避免了驾驶电动轮椅时发生侧翻事故。

电动轮椅稳定性取决于哪些因素?

电动轮椅稳定性取决于哪些因素？材质以及生产工艺：电动轮椅材质大致可分为钢管、铝合金、航太铝合金材质，其中航钛铝合金材质车架的电动轮椅紧凑性更好，不易变形，当然价格也更贵。市面上很多杂牌电动轮椅为了以价格优势占领市场，选择管壁薄的铁管材质，价格低廉，但是用两三个月后就会出现变形断裂等情况；

另外，电动轮椅的坐背垫材料也很重要。好的坐背垫材料弹性小不易变形，发生“吊床反应”而劣质电动轮椅通常采用普通帆布制作，takan轮椅，三个月左右座背垫必然变形。座背垫变形后，轮椅稳定性也会很差。

电动轮椅由两个万向轮和两个驱动轮组成，万向轮又称导向轮。很多人在选购电动轮椅时认为万向轮越大越好，越障性能更好。维一佳轮椅网为大家分析究竟电动轮椅的万向前轮大的好还是小的好！

电动轮椅万向轮是通过驱动轮加力来实现转向的。虽然前导向轮直径大了越障能力更好，但是前导向轮太大电动轮椅的转向灵活性越差。并且在转向的瞬间惯性也比较大。所以，电动轮椅的前导向轮不是越大越好。一般正规的电动轮椅导向轮的尺寸为6-8英寸左右。驱动轮尺寸一般有10吋、12吋、14吋、24吋等。

takan轮椅怎么样-takan轮椅-泰康阳光(查看)由天津泰康阳光科技发展有限公司提供。“手动轮椅,电动轮椅,辅助器具”就选天津泰康阳光科技发展有限公司(www.tjtakan.com)，公司位于：天津市静海区杨成庄乡静霸公路联络线东延长线8号北洋工业园区，多年来，泰康阳光坚持为客户提供好的服务，联系人：刘经理。欢迎广大新老客户来电，来函，亲临指导，洽谈业务。泰康阳光期待成为您的长期合作伙伴！