

# 嵌入式液体恒温箱

产品名称	嵌入式液体恒温箱
公司名称	北京福意电器有限公司
价格	8888888.00/台
规格参数	安装方式:嵌入式 公司:福意联保温柜 物流:德邦物流
公司地址	北京市平谷区兴谷经济开发区兴谷路20号
联系电话	13811305308 13811237849

## 产品详情

### 嵌入式液体恒温箱公司说明--

福意联公司以质量求生存，以科技求发展，本着“质量赢得市场，诚信铸就”的经营理念，真诚，竭诚为广大客户售后。主要产品有医疗恒温箱、干燥柜、医疗加温箱、手术室保温柜、实验室冰箱、车载压缩机冰箱、车载样品保存箱、运输保温箱等。各界人士来人咨询来函垂询光顾，洽谈。

### 嵌入式液体恒温箱用途：

手术室是医院核心部门之一，因此该区域的环境卫生状况很大程度上影响着医院整体的水平、声誉和利益。手术室保温柜、保冷柜是手术室的基本必备,有的药品、用品、移植到患者身上的器官必要低温储存，但是在使用时必须加热到人体温度,使手术历程中利用的盐水、药品及保持在37度适合人体的温度。避免发生不必要的问题。

嵌入式液体恒温箱使用说明：保温柜设置温度37-80度用于加温液体药品、生理盐水、冲洗液、造影剂、透析液、B超液、甘露醇、被服等。保冷柜温度设置4度用于生物冰箱试剂，，制品等储存。-----  
-----嵌入式液体恒温箱参数：

1.产品型号:FYL-YS-151L2.产品形式:立式3.噪音:42dB(a)4.功率:120W5.电压/额定频率:220V/50Hz6.温度范围:0-100 每一度恒温调节7.玻璃门:三层高强度钢化玻璃，保温效果好、透明度高8.外形尺寸:(宽×深×高)：595×570×880mm9.内部尺寸:(宽×深×高)：508×426×636mm10.保温性能：采用高密度聚氨酯整体发泡，门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳

米材料门封条。11.内腔/搁架:箱体内部全不锈钢内胆;3层不锈钢搁架,可任意调节高度12.温度显示:微电脑程序控制温度,LCD数码显示,自动显示箱体内部温度13.安全锁:双安全锁设计,防止随意开启14.报警功能:高低温报警系统、断电报警、传感器故障报警15.双系统:制冷系统与制热系统匹配合理,降温或加热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求、温度度高。16.风道设计:采用新型风道设计和循环系统设计。采用高性能电机及风叶,具有空气对流微风装置,内腔空气可以更新循环,温度恒温稳定。17.箱

体:箱体外壳均采用优良A3钢板数控机床加工成型,外壳表面进行防静电\防腐化喷塑处理。

1、型号:FYL-YS-150L2、有效容积:150L3、额定电压:220V4、温控范围:2-48(每度可调可控,热补偿功能)5、箱体尺寸:595\*570\*865mm6、内径尺寸:520\*440\*660mm7、产品结构为立式箱体。主体分为四部分:电气控制系统,制冷系统、制热系统、显示系统。8、箱体内部采用高密度聚氨酯整体发泡,具有重量轻、保温性能好等特点。9、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露10、电脑温度控制器,数码显示、控温精度高,具有高低温报警、温感器故障报警和安全锁功能,防止出现意外。11、温感探头,自动显示箱体内部温度,便于随时观察箱体内温度变化。12、制冷系统与制热系统匹配合理,采用强制空气循环,确保箱体恒温无死角。降温或制热速度快,设定的温度在短时间里,即可达到设置温度要求。13、使用三层高强度中空玻璃,中间层为真空处理,保温效果好,透明度高,便于随时观察箱体内部存放的物品。14、采用新型全封闭压缩机,运转平衡,噪音低,使用寿命长。15、此产品为嵌入式恒温箱,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间。16、箱体采用优良钢板,经防腐化喷涂工艺,表面色泽柔和,内部隔层可任意放宽和缩小,便于存放不同物品。箱体内部具备照明设施,方便夜间观察储存的物品。17、配置安全锁,可实现专人专管。

嵌入式液体恒温箱产品特点:

智能温控系统1、微电脑程序控制温度,LCD数码显示、控温精度高,数字温度显示精度0.1。2、可通过调整设定温度使箱内温度恒定控制在0~100,调节增量为1。结构材料箱门内侧内胆采用凹凸型结构设计,增加了箱门的保温性能,门上装有大视野三层钢化玻璃观察窗,便于随时观察箱体内物品。门与箱体密闭处采用耐高温、抗老化性好的纳米材料门封条,有效的防止热量损失,并可以延长加热元件寿命,有效保证工作室的密封性。人性化设计1、自动化霜功能,适合高温高湿地区,外门防凝露的应用,85%湿度无凝露。2、此产品可做嵌入式恒温加热设备,可将产品直接嵌入在壁橱或墙壁,不占多余空间。3、机器底部采用高可固定式PU万向轮。

嵌入式液体恒温箱相关:层流净化手术室施工前要准备什么施工前的准备工作:1、

进入洁净管制区域施工必须佩戴胸卡。2、准备塑料软底胶鞋、地面用塑料薄膜保护,承重处需使用木板铺垫保护地面。施工现场配置真空吸尘器及其他清洁工具。3、

进入洁净区前施工用工具、材料及附件等必须在室外清洁并擦拭干净,不得有油、锈及灰尘等。

4、非需用的物品,如食物、饮料、香烟、打火机等禁止带入洁净区域。5、

任何钻孔、切割等加工,不得在洁净区内进行,不得已时须由业主或总包商各工程负责准许方可施工。

勤发发